

优质不锈钢|可伸缩式医用输液吊杆河北昊晟专业生产

产品名称	优质不锈钢 可伸缩式医用输液吊杆河北昊晟专业生产
公司名称	河北昊晟塑料制品有限公司
价格	28.00/支
规格参数	品牌:河北昊晟 材质:不锈钢 规格:16MM
公司地址	河北省衡水市景县景州镇亚夫路324号(注册地址)
联系电话	18203283004

产品详情

输液吊杆输液架介绍 吊杆：不锈钢 双杆伸缩 连体：钢镀铬 吊钩：不锈钢 升降调节：无级手动随意调节 防尘：防尘罩 输液吊杆适用范围 安装于医院、养老院、福利院等 输液吊杆产品优势：

- 1、我们公司的输液吊杆直径为16MM不锈钢材质，可以承受20公斤以上的重量。
- 2、输液瓶高度调节轻松、灵活、方便、省力、舒适；
- 3、一体化防护罩设计，方便清洁，外形更为美观；
- 4、专用防落尘装置；
- 5、吊架多样化设计，可适合不同风格与档次的病房；
- 6、吊架可装吊钩与吊筐共用，适用不同输液形式；
- 7、吊架下拉扶手符合人体力学要求；
- 8、吊杆有多种材料、颜色可供选择，以配合病房整体装修风格
- 9、我公司会派专业人员电话指导安装或到现场安装调试。 输液吊杆产品参数：

不锈钢内管：（12.7mm×0.6mm） 不锈钢外管：（16mm×0.6mm） 内管升降高度为0.4m左右 拉开距地面高度为1.5m左右 合到一起距地面高度为2m左右 吊架外管长度根据房高订做

输液吊杆安装指南：

- 1、首先确定输液天轨的安装位置，一般安装在病床中央的天花板上。需注意避开灯风扇，手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。
- 2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距，用 8冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔，打入 8塑料膨胀（注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐）。
- 3、将滑车装入轨道内，用M4×10自攻螺钉将塑料封头安装轨道两端（O型轨无堵头，其接头处应平整对齐，保证滑车能在轨道内自由滑动）。然后用M4×30平头自攻螺钉将轨道安装在天花板上。
- 4、安装完毕后，将吊杆挂在吊车挂钩上，检查其运转及其他性能
- 5、由于天花种类繁多，不同天花类型，轨道的安装方法不一样，详情请致电我司专业工程师，我们将为您一一解答。