

胶水储存柜

产品名称	胶水储存柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货发货) 【外形尺寸】:595 × 570 × 1445mm
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司注重引进高素质的技术人才和的生产技术与设备，提高自主能力，充分满足用户的技术要求，与您携手合作，为促进经济繁荣昌盛作出贡献。福意联(Fuyilian)公司客户遍布煤炭、冶金、建材、化工、地质、焦化、、技术监督、大院校、科研等的化验室，欢迎各新老用户光临洽谈，共创美好明天。

胶水储存柜由福意联生产。销售：13910804759 联系人：何经理福意联以为广大客户服务13年，公司将一如既往，以的产品、合理的价格，周到的服务，热情踏实地与新老客户合作，竭诚欢迎国内外广大用户来电来函洽谈，咨询。我们将以的产品用户的信誉，优良的服务让顾客满意。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

胶水储存柜参数

【产品型号】 FYL-YS-280L

【容 积】 280L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 1445mm

【商品重量】 73kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】 160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单:1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架5个 5、钥匙1把

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

胶水储存柜特点：

A、容量规格B、搁架层数；多层可调；C、送风轮回方法：强制送风轮回,多孔入风使箱体内温度更平均
D、温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可依据物品的种类设置温度，以到达抱负后果，同时平安有效地保了物品自身具有的特点；E、优良钢丝浸塑搁架用户可依据寄存物品的若干疗养搁物架间距，提高相对空间应用率F、平安装置：多重平安装置：高低温报警，断电报警，温感缺点报警等，从而保了装备应用的平安性；G、采取风冷式结构，公道设计风道及风量，箱内温度动摇平均。I、平安门锁设计，完成人管，防止随便开启。

公司另外我公司还提供各种试验器材和试剂。 在公司员工不断的努力和广大客户的关怀下，我们的产品

还会不断的完善，质量还会不断的优化，我们将着力提升员工的素质，打造更加更加高效的团队，坚持“以德敬人，以诚立人”的原则，全方位提升客户的满意度。