

脱模剂超高速高剪切分散机

产品名称	脱模剂超高速高剪切分散机
公司名称	太仓希德机械科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:SID 型号:LD 产地:苏州太仓
公司地址	太仓市沙溪镇涂松村岳鹿路
联系电话	13338684951

产品详情

脱模剂超高速均质机,脱模剂真空乳化均质机,脱模剂2L玻璃反应釜,水溶性脱模剂均质机我们知道脱模剂是一种介于模具和成品之间的功能性物质。脱模剂有耐化学性,在与不同树脂的化学成份(特别是苯乙烯和胺类)接触时不被溶解。脱模剂还具有耐热及应力性能,不易分解或磨损;脱模剂粘合到模具上而不转移到被加工的制件上,不妨碍喷漆或其他二次加工操作。由于注塑、挤出、压延、模压、层压等工艺的迅速发展,脱模剂的用量也大幅度地提高。(洽谈:13338684951)希德公司的客户因需要设备的更新换代,引进新的生产设备,向希德咨询了有关产品,重点向我们咨询了LD系列专利产品高剪切真空均质乳化机。客户专业经营消泡剂、有机硅润滑油、特种润滑脂、陶瓷粉末,金属粉末的加工,在生产中对于高速混合搅拌的生产需求尤为突出。由于现有的设备已老化,在产能与操作方面都无法满足客户企业的生产需求。通过了解,客户对希德的LD系列高剪切均质乳化机各方面的性能很满意,并最终与希德达成了合作。脱模剂超高速均质机是希德最近开发的新型产品,设备高度模块化设计,可以选装各种系统

德国进口高速马达,长寿命设计,运转稳定

整机结构设计合理,选材精良,完美的乳化系统

无级调速,转速可达30000rpm,为您供27m/s的剪切线速度

满足您不同的工作环境(密闭、敞开、常压、真空)

过载保护、双重防护绝缘、给您安全保障

工作头采用不锈钢材质,可重复使用,符合GMP卫生标准

设备模块化设计,任何系统可灵活组合。任意添加其他你需要的定制功能(洽谈:13338684951)六、设备介绍LD标准系统的处理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或压力环境下,实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程。可配备多种高效宏观搅拌器、高剪切均质乳化机以及可靠的真空密封

系统和温控系统，多种传感检测系统能在实验室环境模拟工业化生产。

以下是相关参数，实验室及中试均有相关的型号可供选择：

型号	LD-1L	LD-2L	LD-5L	LD-10L
电源	220V/50/60HZ			
小搅拌量	300ml	500ml	1000ml	3000ml
小乳化量	500ml	1000ml	2000ml	5000ml
大处理量	1000ml	2000ml	5000ml	100000ml

高工作温度 120 ° (可选配250 配置

应用行业：

管精细化工：颜料、燃料、涂料、油漆、塑料、树脂、油墨、糊料、浆料、热熔胶、阻燃剂、胶黏剂、整理剂、表面活性剂、均染剂、

防粘剂、消泡剂、亮光剂、橡胶助剂、塑料助剂、燃料助剂、絮凝剂、混凝剂、表面活性剂、溶剂、硅油乳化、树脂乳化、炭黑分散、白炭黑

石油化工：润滑油、重油混合、重油乳化、油包水、包油水、柴油乳化、改性沥青、乳化沥青、催化剂、蜡乳化

农药化肥：化肥、农药乳化、农药助剂、农药中间体、药乳油、杀虫剂、除草剂、种衣剂、杀菌剂、植物激素、尿素、复合肥、乳油、湿性粉剂

生物医药：细胞浆化、血清疫苗、蛋白质分散剂、药乳膏、抗生素、糖衣、各型糖浆、营养液、中成药、膏状药剂、生物制品、鱼肝油、花粉、蜂皇浆、疫苗、各种药膏、各种口服液、针剂、静滴液等

日用化工：护肤霜、护肤膏、洗涤剂、防腐剂、美发用品、牙膏、日用香精、洗发精、鞋油、高级化妆品、沐浴精、肥皂、香脂等

食品工业：食品添加剂、香精、香料、果汁、果酱、冰淇淋、乳制品、巧克力、芦荟、菠萝、芝麻、月饼馅、奶油、果汁、大豆、豆酱、豆沙、花生奶、蛋白奶、豆奶、乳制品、麦乳精等

脱模剂超高速均质机,脱模剂真空乳化均质机,脱模剂2L玻璃反应釜,水溶性脱模剂均质机