

汉中WTS-2A水箱消毒器

产品名称	汉中WTS-2A水箱消毒器
公司名称	西安上德环保工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上德 型号:WTS-2A 产地:西安
公司地址	陕西省西安市雁塔区电子三路西京小区53号楼1单元3004室
联系电话	029-63029845 18291822272

产品详情

生产厂家：西安上德环保工程有限公司手机：15202977458 18291822272(微信同号)

电话：029-63029845 联系人：王阳

上德环保生产的生活WTS-2A水箱消毒器优势：1、使用场所：生活水箱消毒器广泛应用在食物厂、养殖厂、医院、、制药厂、兽药厂、食物加工厂、小区二次供水等地方的水箱，代替紫外光映射、加药等原始常理的消毒灭菌形式，绝无二次污染，是新式饮用水环保灭菌设施的首选产品。

一、概述：

水箱存在的主要问题是：自来水经管道输送以及建筑物水箱停留后，水与空气接触，水箱在潮湿环境下滋生微生物以及水池水箱的死水区微生物繁殖，其水质会变差。据国家卫生防疫部门报告，二次水池、水箱的水质卫生学指标不合格率占用户用水不合格率的90%以上。

针对上述情况，我公司研制成功了水箱消毒器，该设备通过连续循环处理水箱内的存水、使水箱水、水箱内壁、管道内壁及水龙头得到有效消毒和净化，同时还能激活水分子、使水分子团簇变小。水箱消毒器采用先进的微电脑控制技术智能化全自动运行，无易损件，无需化学药剂，平时无须专人管理，设备作防雨防冻处理，可室外安装，在室内可远程监控设备运行。二、分类：

水箱消毒器安装方式：根据水箱消毒器的安装方式可分为外置式（一体式）和内置式两种。

内置式配有辅机和主机，主机悬挂在水箱外侧或水箱就近墙壁上，辅机悬浮于水箱内部，主机与辅机间用软管相连，辅机内有曝气装置可有效的将臭氧与水混合。

外置式湘潭生活WTS-2A水箱消毒器（一体式）安装与水箱外面，水箱需在上下两侧单独开出两个管道与水箱消毒器的进出水口相连，下进上出循环流动。

三、优点：

采用时间自动控制系统，用户可以任意设置工作时间段，每天可以设置10-15个时间段；主机采用高浓度臭氧消毒，发生器部分为不锈钢石英介质的发生管；水冷、风冷双冷技术；优化的气源处理系统配置；进口电源核心部件，数字控制电源技术，具有稳压变频和升压三大功能；可以连续24小时不间断工作；专用电源和放电管形成佳匹配；采用电源软开关技术，效率达95%以上；根据用户要求配制臭氧紫外线双重消毒装置，安全可靠，杀菌力强。

四、安装需注意事项： 1.将循环水缸放于水箱或水池底部中间，并连接吸水管。 2.将电控柜安装在干燥通风处，有防水、防雨措施。 3.连接循环水缸与控制柜之间的电缆和输气管。 4.接通220V电源，设备开始工作。 5.如须清理维护水箱、水池时，先切断电控柜主电源。

注：以上水箱消毒器的技术参数以实际为准，功率及处理水量是相同的，同时产品需加UV功能的需定做。

五、日常检查

- 1、设备每使用4-5周后，就要对设备进行检查，注意有无下列异常情况
- 2、电源线或插头异常发热，有烧焦气味。
- 3、管道焊接部分，接口部分，石英管两头是否漏水。
- 4、控制柜指示灯、灯管是否正常亮起。
- 5、杀菌率低。
- 6、其他异常或故障。