

陶瓷密度计MDJ-300A

产品名称	陶瓷密度计MDJ-300A
公司名称	厦门精凡科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	密度解析:0.001g/cm ³ 称重范围:0.01-300g 测量范围:0.001-99.999g/cm ³
公司地址	厦门市同安区瑶江里151号201室
联系电话	0592-7360878 13306018891

产品详情

陶瓷密度计是橡胶行业广泛应用的一种密度测量仪器，陶瓷密度计是由电子天平、密度软件、密度配件等组合而成的。所以陶瓷密度计的密度精度取决于电子天平的称重精度，天平的称重精度越高，陶瓷密度计的密度精度就越高。

陶瓷密度计MDJ-300A的称重传感器采用的是德国进口的HBM称重传感器，性能稳定可靠，使得天平的称重精度显著提高。

在近几年的生产及使用过程中，雄发的研发人员应用阿基米德原理进行研究、实验，不断改进陶瓷密度计MDJ-300A，使得其在性能及其应用方面得到了很大的提升及拓展。

经过不断的尝试以及改进的陶瓷密度计MDJ-300A的性能稳定、测试精准度高，测试范围广。陶瓷密度计MDJ-300A逐渐在各个领域得到了广泛的应用，比如说橡胶、塑胶、电线电缆、电工电器、体育器材、轮胎、玻璃制品、硬质合金、新材料研究等。它已经不单单应用于橡胶行业的密度测量，准确的说是一款通用型密度计。

陶瓷密度计MDJ-300A的技术参数：

- 1、型 号：MDJ-300A
- 2、密度解析：0.001 g/cm³
- 3、MAX称重：300g
- 4、MIN称重：0.01g
- 5、测量范围：0.001—99.999g/cm³

6、测量种类：任何固体形态之密度----密度 $> 1 < 1$ 橡胶制品、塑胶制品、金属制品、塑料颗粒、薄膜、浮体、粉末、发泡体、粘稠体、紧固件、管材、板材、木材、海绵、玻璃、金属、水泥、宝石、石墨、煤与岩石、陶瓷...等类似产品；涵盖吸水性、不吸水性所有固体物质领域。

陶瓷密度计MDJ-300A的特点：

- o 具有密度,体积直读测定功能，无需计算即可自动显示
- o 针对新材料研究与开发，可显示二种物质混合物主要材质含量百分比
- o 可自动判定试样合格与否，并警报提示
- o 全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
- o 粉末冶金、磁性材料、陶瓷、耐火材料、摩擦材料、贵金属等类似多孔性产品皆能测量
- o 使用水作介质，也可使用其它液体介质
- o 具有实际水温设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定
- o 具有空气浮力补偿设定、密度上下限设定功能
- o 采用一体成形大容量测量配件（长15.3 × 宽10.7 × 高8.0cm）水槽防腐蚀、耐摔、耐破
- o 内置蓄电池,配置防风罩,更适合现场测试
- o 含RS-232C通信接口，方便连接PC与打印机，可选购XF-68打印机打印测量数据

由于陶瓷密度计MDJ-300A的性能稳定性，测试精准度以及重现性好。在几年时间内，陶瓷密度计MDJ-300A逐步取代了传统的密度计，并在众多行业中广泛应用。

目前陶瓷密度计MDJ-300A主要测量种类有：任何固体形态之密度----密度 $> 1 < 1$ 橡胶制品、塑胶制品、金属制品、塑料颗粒、浮体、粉末、发泡体、粘稠体、紧固件、管材、板材、木材、海绵、玻璃、金属、水泥、宝石、石墨、煤与岩石、陶瓷、PVC颗粒、EVA发泡体、PE薄膜、玻璃、泡棉、陶瓷砖、碳化硅、宝石、钨合金、金刚石、锡、金...等类似产品皆能测量。