

万源不锈钢液体搅拌罐洗涤剂洗手液加热搅拌桶反应釜

产品名称	万源不锈钢液体搅拌罐洗涤剂洗手液加热搅拌桶反应釜
公司名称	河北佐浩科技有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:胜达 型号:sd-1000 电机功率:1.5kw
公司地址	中国河北石家庄栾城区聂家庄村
联系电话	13933062359

产品详情

产品简介：

搅拌罐别名冷热缸、配料罐、老化缸、反应釜、结晶罐、制冷罐、发酵罐、乳化罐、提取罐、反应缸。广泛应用于涂料、医药、建材、化工、颜料、树脂、食品、科研等行业。该设备可根据用户产品的工艺要求设置加热、冷却装置，以满足不同的工艺和生产需要。加热形式有夹套电加热、盘管加热，该设备结构设计合理、工艺先进、经久耐用，并具有操作简单、使用方便等特点，是理想的投资少、投产快、收益高的化工设备。

调配罐又名拌料缸、混料缸。能耐蚀、生产能力强、清洗方便、结构简单等优点，主要用于乳品和食糖及其它元素和各种药物再配合后进行搅拌均匀作用，是乳品、饮料、制药厂不可缺少的设备。采用材质为SUS304或316不锈钢。

适用产品：

1.化妆品行业：护肤膏，剃须膏，洗发膏，牙膏，冷膏，冷防晒霜，洗面奶，营养密，洗涤剂，洗发水、发膏、护发素，精华液，保湿霜，护手霜等。

2.日化：

洗衣液生产，洗手液，洁厕净，汽车玻璃水等。

3.制药工业：

乳胶，乳剂，药膏（油膏），口服糖浆，口服液等。

4.食品工业：

酱类，乳酪，营养液，婴儿食品，巧克力，糖类等。

使用与保养

1 说明：搅拌桶使用前，贮液器内须用淡热水清洗干净，然后用蒸气消毒，物料装液由固定中缸盖上的物料管进入缸内，或开启缸盖倒入输出物料不宜装的太满，以免物料被搅拌时外溅，造成环境不卫生或损失。

2 加热方法：如该设备带恒温装置，先把温度计调于所需温度，然后再供电源，使用完毕应先切电源，再关闭搅拌器电源

3 清洗：加工结束，放尽缸内剩余物料，应尽快用温水冲洗，刷掉粘糊着的物料，然后用10~50摄氏度碱水在容器内壁全面清洗，并用清水冲洗，待下次再用时，用热水或蒸气，保持3~4分钟的消毒处理。

4 保养：要经常注意整分设备和减速器的工作情况，减速器润滑油不足时应立即补充半年换油一次（40#机油）并注意导热油的液位，如导热油不足要立即停止加热，否则，会烧坏电热棒，在设备不用时，一定要用温水清洗夹层，以免盐水腐蚀，经常擦洗缸体，保持外表清洁，内胆光亮，达到经久耐用的目的。

5 使用完毕后，应先切断电源，后与上加入冷却水，以保护电热管或电热棒部分延长使用寿命。