

发泡材料密度测试仪

产品名称	发泡材料密度测试仪
公司名称	厦门精凡科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	发货期:24小时 交货方式:款到发货 产地:浙江
公司地址	厦门市同安区瑶江里151号201室
联系电话	0592-7360878 13306018891

产品详情

发泡材料密度测试仪采用的是德国进口称重传感器HBM，称重精度高，处理数据速度快，能够很快的进行产品的密度测量并直接显示密度值。发泡材料,也称发泡剂,是指能在物质内部气化产生气泡使之成为多孔物质的发泡的物质,如制造泡沫塑料、泡沫橡胶、泡沫树脂、发泡食品(馒头、包子、面包、蛋糕)等,发泡材料可分为化学发泡材料、物理发泡材料和表面活性剂三大类。

发泡材料密度测试仪又称作是发泡材料密度测试仪，发泡材料密度测定仪，发泡材料密度测量仪，发泡材料密度检测仪。一般是由电子天平、密度软件、密度配件等组合而成。发泡材料密度测试仪MDJ-300A采用德国进口HBM称重传感器，无需捆绑产品的水中测量装置；可瞬间测得密度值，测量精度高，数据可靠,我司密度计简化了操作步骤与方式，升级了软件的应用功能，具有同类产品无法比肩的可靠性，使得应用客户群体更为广泛。

技术参数：

1、型号：MDJ-300A MDJ-600A MDJ-1200A MDJ-300S
MDJ-600S

2、密度解析：0.001 g/cm³ 0.001 g/cm³ 0.001 g/cm³ 0.001 g/cm³ 0.001g/cm³

3、Zui大称重：300g 600g 1200g 300g
600g

4、Zui小称重：0.01g 0.01g 0.01g 0.005g
0.005

5、测量范围：0.001—99.999g/cm³

6、测量种类：任何固体形态之密度----密度 $> 1 < 1$ 橡胶制品、塑胶制品、金属制品、塑料颗粒、薄膜、浮体、粉末、发泡体、粘稠体、紧固件、管材、板材、木材、海绵、玻璃、金属、水泥、宝石、石墨、煤与岩石、陶瓷...等类似产品；涵盖吸水性、不吸水性所有固体物质领域。

测量步骤：

将产品放入测量台，测空气中重量，按ENTER键记忆。

将产品放入水中测水中重量，按ENTER键记忆，显示密度值。

发泡材料密度测试仪具有饱和测量法、表面覆盖防水处理法、高粘稠介质液体法等多种测量方法；它的使用范围非常广泛，经常应用于橡胶、塑胶、电线电缆、电工电器、体育器材、轮胎、玻璃制品、硬质合金、新材料研究、金属制品、粉末冶金、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、汽车零件、机械零部件、水泥工厂、土木工程、建筑工程、煤炭能源、矿物与岩石、珠宝贵金属产业。主要针对品质管理、成本控制、现场快速密度检测...等领域。