

# 气候箱,人工气候培养箱报价

产品名称	气候箱,人工气候培养箱报价
公司名称	浙江托普云农科技股份有限公司
价格	31800.00/台
规格参数	品牌:托普云农 产地:杭州
公司地址	杭州市祥茂路36号1-2楼
联系电话	0571-86056609 18069819101

## 产品详情

托普云农公司研制的RTOP-1000Y人工气候培养箱是用于植物培养、育苗、组织的培养等，它能够通过人工调节，为植物生长提供一个稳定、适宜的生长环境。能够对温度、湿度、光照强度这三种参数进行调节，下面我们来具体了解下：

人工气候培养箱大屏幕液晶屏显示，中文指导操作流程，操作简单，控制精确，蓝色背光，便于夜间查看。程序可设时间、温度、照度杀菌等梯度控制。时段控制99段编程，照度三级可调。具有定时杀菌功能，设定杀菌时间，自动杀菌，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。直观显示北京时间，时段剩余时间，光照等级，箱内温度及室外温度。可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品。具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全，可选配全光谱的植物生长灯，有利于植物的生长，提高抗病性。具有掉电记忆、掉点时间自动补偿功能，停电后再次开机都可以延续原来的工作状态。

人工气候培养箱在使用过程中，为了避免仪器的损坏以及延长仪器的使用寿命，有几个注意点小编在这里要说明一下：

- 1.本设备应远离电磁干扰，并将设备地线接地；
- 2.当培养箱工作室温度接近设定温度时，加热指示灯忽亮忽暗，繁复多次，属于正常现象，一般情况下，在测量温度达到控制温度后1小时左右，工作室内温度进入恒温状态。
- 2.设备若在制冷状态工作一段时间后，制冷效果不理想，可能是蒸发器结霜所致。一般设定40 温度，让设备工作3小时以上，之后再投入使用。
- 3.箱壁内胆和设备表面擦拭时，请勿使用酸碱或者其他腐蚀性溶液擦拭。
- 4.设备如果长时间不使用，应拔掉电源线，擦净箱内积水，并应定期按使用条件运行5小时，将温度设定在40 ，并每隔两小时开一次门放掉潮气，处理完毕后拔掉电源插头存放，以驱除电气部分的潮气，避免损坏有关器件；

5.设备如发生故障，应请专业人员检修，勿私自动手维修。

人工气候培养箱其它型号区别：

产品特点	主要型号	容积	外形尺寸	时段控制方式	控温范围	温度波动度
智能液晶人工气候培养箱 1、大屏幕液晶屏显示，中文指导操作流程，操作简单，控制精确，蓝色背光，便于夜间查看。 2、程序可设时间、温度、照度杀菌等梯度控制。时段控制99段编程，照度三级可调。 3、定时杀菌功能，设定杀菌时间，自动杀菌，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。 4、直观显示北京时间，时段剩余时间，光照等级，箱内温度及室外温度。可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品。 5、具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全，可选配全光谱的植物生长灯，有利于植物的生长，提高抗病性。 6、具有掉电记忆、掉点时间自动补偿功能，停电后再次开机都可以延续原来的工作状态。	RTOP-268Y	268L	666x630x1755mm	液晶1~99个时段全自动	0~50	±0.5
	RTOP-310Y	310L	666x630x1895mm			
	RTOP-380Y	380L	744 × 658 × 1760 mm			
	RTOP-500Y	500L	744 × 658 × 2080 mm			
	RTOP-1000Y	1000L	1250 × 660 × 1895 mm			

人工气候培养箱技术参数：控温范围：0~50（无光照），10~50摄氏度（有光照）温度波动度：±0.5  
 温度均匀度：±1 控湿范围：50%~90%RH湿度波动度：±7%RH温度、湿度、光照可编程段数：液晶1~99个时段全自动光照级数：0~3级（强光:0~8级）光照度：0~5500LX（常规）  
 (1型:0~12000LX)(2型0~22000LX)注：我公司所有培养箱都可根据用户要求增加光照强度加热功率：300~1000W(RTOP~1000为1000w)压缩机功率：190W~450W压缩机动延时保护时间：3分钟加湿器水箱容量：5L工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）工作环境：温度0~35 湿度85%RH以下,无腐蚀性气体  
 电源：220±22V、50±0.5Hz内胆材料：不锈钢

其他种子检验仪器：

智能种子计数系统、玉米考种分析系统、高精度数粒仪、种子净度工作台、风选净度仪