

供应德国拜耳

产品名称	供应德国拜耳
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	.00/34
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

东莞市通标高分子材料有限公司长期供应PC塑胶原料

专业供应PC/ABS塑胶原料可提供ROHS(SGS)环保产品认证书报告及UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。

PC/ABS/FR2000/德国拜耳,重要参数：密度:1.18 g/cm³吸水率:0.5 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:35
拉伸强度:45 MPa。

PC/ABS/FR2010/德国拜耳，重要参数：熔体流动速率:25 g/10min密度:1.18 g/cm³吸水率:0.5
%成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:35。

PC/ABS/T45/德国拜耳，重要参数：密度:1.1 g/cm³吸水率:0.7 %成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:40
拉伸强度:40 MPa，

PC/ABS/T65/德国拜耳，重要参数：密度:1.13 g/cm³吸水率:0.7 %成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:45
拉伸强度:45 MPa。

PC/ABS/T85/德国拜耳，重要参数：密度:1.15 g/cm³吸水率:0.7 %成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:48
拉伸强度:48 MPa。

PC/ABS/DP T65/德国拜耳，重要参数：熔体流动速率:12 g/10min密度:1.13 g/cm³吸水率:0.7
%缺口冲击强度:5.9 弯曲模量:2400 MPa。

PC/ABS/FR 3010/德国拜耳，重要参数：熔体流动速率:15 g/10min密度:1.18 g/cm³吸水率:0.35
%成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:35。

PC/ABS/FR3000/德国拜耳，重要参数：熔体流动速率:22 g/10min密度:1.19 g/cm³吸水率:0.5
%断裂伸长率:40 %维卡软化点:96 。

PC/ABS/FR3005/德国拜耳，重要参数：熔体流动速率:29 g/10min密度:1.19 g/cm³吸水率:0.5 %断裂伸长率:30 %维卡软化点:93 。

PC/ABS/FR3030/德国拜耳，重要参数：熔体流动速率:10 g/10min密度:1.18 g/cm³吸水率:0.5 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:38。

PC/ABS/T-45PG/德国拜耳，重要参数：熔体流动速率:12 g/10min密度:1.1 g/cm³吸水率:0.7 %缺口冲击强度:5.3 断裂伸长率:50 %。

PC/ABS/FR110/德国拜耳，重要参数：密度:1.19 g/cm³吸水率:0.5 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:50 拉伸强度:50 MPa。

PC/ABS/FR90/德国拜耳，重要参数：密度:1.18 g/cm³吸水率:0.5 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:45 拉伸强度:45 MPa。

东莞市通标高分子材料有限公司坐落于华东国际塑化城，在江苏省太仓港、上海金山港设有货物仓库，资金实力雄厚。主营：通用塑料、工程塑料、特种工程塑料、光电材料、光学薄膜等业务，是从事通用塑料、工程塑料、特种工程塑料等专业性企业，经营产品系列齐全，可为客户提供强有力的技术支持和一整套的解决方案，从产品的材料开发、模具设计、制造加工过程我司都可以积极参与。公司自成立以来，凭借着“诚信为本、互利双赢”的经营理念，及完善的客户开发与维护系统，以充足的货源与优质的服务，使我们的客户群体遍及华东地区，逐步构建起面向全国的销售平台，目前公司拥有稳定的供应商合作伙伴，客户完全可以放心采购。

PC+ABS德国拜耳

2153,2253,2753,2753R,2773,2783,2953,DPT50,DPT88 , DPT90,4105,

DP2-1500,ET1100,ET3032FR,FR110,FR2000,FR2001 , FR2010,4115,

FR3000HI,FR3000,FR3001,FR3002,FR3005HF,FR3005,FR3006,T90,

FR3010,FR3030,FR 86,FR90,FR3008HR,FR3008,FR3010IF,FR3011,T95MF,

FR3021,FR3100TV,FR3110TV,FR410MT,FR610GR,FR630GR,FR632GR,3158,

KU1-1446,KU2-1446,KU2-1473,KU2-1514,KU2-1522,KU2-1500,KU2-1580,

R-FR390,R-FR610,R-T60,SF1443,T45,T65,T85,T88-2N,T88-4N,T45PG,

T65HI,T65XF,T80XG,T85XF,T88GF-30,T88-2N,T88-4N,T90HT,T90MF-20

PC/ABS 德国拜耳 FR3000-700582 PC/ABS 德国拜耳 FR3010-901510 PC/ABS 德国拜耳 T-45 PC/ABS 德国拜耳 DP3008-703462 PC/ABS 德国拜耳 FR2000-702449 PC/ABS 德国拜耳 FR3000 PC/ABS 德国拜耳 FR3000-901510 PC/ABS 德国拜耳 1514 PC/ABS 德国拜耳 FR110 PC/ABS 德国拜耳 FR110-901510 PC/ABS 德国拜耳 FR2000 PC/ABS 德国拜耳 FR2010 PC/ABS 德国拜耳 FR3000 701133 PC/ABS 德国拜耳 FR3000 702985 PC/ABS 德国拜耳 FR3005 PC/ABS 德国拜耳 FR3005-900089 PC/ABS 德国拜耳 FR3005HF-901510 PC/ABS 德国拜耳 FR90 PC/ABS 德国拜耳 KU2-1514 PC/ABS 德国拜耳 T-65 PC/ABS 德国拜耳 T-65-901510 PC/ABS 德国拜耳 T-85 PC/ABS 德国拜耳 T88-4N-901510 PC/ABS 德国拜耳 T95 PC/ABS 德国拜耳 FR3005HF-900967 PC/ABS 德国拜耳 FR86