

车载样品冷藏箱 车载采样冷藏箱

产品名称	车载样品冷藏箱 车载采样冷藏箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	29800.00/台
规格参数	品牌:福意联车载冷藏箱 温度:-19-10 /-18-10 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

车载样品冷藏箱 车载采样冷藏箱品牌-北京福意电器有限公司秉承"科技先导，以人为本，开拓创新，服务大众"的企业理念，坚持"客户优良、质量优良、诚信优良、效率优良"的经营原则，以优良的、优良的服务、优良的信誉，回报广大客户。主要产品有，-20 冰箱，恒温恒温箱，实验室冰箱，实验室恒温箱，干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，恒温恒温溶解箱，手术室保温柜保冷柜等。

车载样品冷藏箱 车载采样冷藏箱用途：

主要用于防疫、试剂运输保冷、制品的冷藏保温。特别对山区、海岛、偏僻边远地区运送、血制品更加适用便捷。特点冷藏面积大、防污染、耐磨、耐压、耐腐蚀、保温。

车内使用：可放置于车内座位或车尾箱，直接连接车内点烟器的12V直流电源。

车载样品冷藏箱 车载采样冷藏箱参数：

- 1.产品型号:FYL-YS-30L
- 2.额定电压:DC12-24V/AC220V（交直流两用）
- 3.产品形式：上开门，冰箱门盖可拆卸
- 4.额定功率:45W
- 5.制冷剂:R134a

6.温控范围:-19 ~ +10 每一度恒温调节

7.外形尺寸:560 × 400 × 397 (长-宽-高)

8.内部尺寸:266 × 310 × 312

9.容 积:30L

10.重 量:18kg

11.温度显示:LED数字显示,自动显示箱体内部温度

12.保温材料:高密度无氟绝热层,保温效果良好

13.压缩机:选用直流压缩机制冷速度快,无氟制冷剂,运转平衡、噪音低、使用寿命长

14.温度设置显示板有记忆功能,冰箱电路设计采取延时启动,保障机器运行。

15.冰箱采用微机处理,可对故障自动检查,根据指示灯进行调节。

16.具有ISO9001质量管理体系证书和ISO14001环境管理体系证书和产品自检报告。

车载样品冷藏箱 车载采样冷藏箱产品特点:

1.优良的优良压缩机制冷采用优良的优良压缩机制冷,数字式触摸按钮控制温度,适时显示温度变化情况,并可以自由调节。无噪音、无污染,绿色环保,节能轻便,使用寿命长,耗电少,结构简单,体积小巧,室内外均可使用。2.本冰箱为卧式单门冰箱,可根据需要调节温度,同时满足深冷速冻和保鲜需要。

3.流线型设计 采用优良流行流线型造型设计,色彩绚丽,小巧玲珑,尊贵典雅。

4.适用范围 主要用于防疫、试剂运输保冷、制品的冷藏保温。特别对山区、海岛、偏僻边远地区运送、血制品更加适用便捷。特点冷藏面积大、防污染、耐磨、耐压、耐腐蚀、保温。

车内使用:可放置于车内座位或车尾箱,直接连接车内点烟器的12V直流电源。

车载样品冷藏箱 车载采样冷藏箱产品使用注意事项:

1.使用前请阅读说明书后再操作。

2.在使用冰箱储存物品时,请在使用前检查冰箱的制冷能力是否符合所需存放物品的存放条件。

3.冰箱设有内置容器蓝,取物方便,便于清洗,储存物品不会出现与内箱体冻结现象,冰箱内盖可拆卸,方便使用。

4.再打开包装时李曼有配置的容器蓝,电源线,提手,说明书,合格证,保修卡。

5.请将产品放置于干燥场所,并注意防雨水。

- 6.请不要将电路装置直接与发热体：电炉，热水等靠近，同时也要避免其直接暴晒在猛烈的阳光下。
- 7.在安装使用冰箱时候，要保证冷凝器上释放的热量可以得到有效的释放；冰箱与周围物体应保持10cm以上距离
- 8.冰箱在流动场合使用应用/带固定
- 9.冰箱可直接接12v或者24v直流电源；在接电之前，请检查供电电压是否符合产品的运行电压要求
- 10.如果电源线过短或者与你使用的冰箱型号不符，请购买相符合的电源线。