

江西快温变试验箱 快速高低温试验箱

产品名称	江西快温变试验箱 快速高低温试验箱
公司名称	江西普桑达试验设备制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:普桑达 规格:可定做 温度范围:-60~150
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路555号5栋
联系电话	0791-85101329 18501065022

产品详情

江西快温变试验箱厂家适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。

型号：BY-260CK(A M)

A M位——控制器型号（A代表按键式控制器，M代表触摸屏控制器）

温度范围:-20~150 -40 ~150 -70 ~150

均匀度： 2.0

控制精度：±0.5

升温时间：每分钟约3——10

降温时间：每分钟约1.5——10

标准规格：80升，100升，120升，150升，225升，408升，800升，1000升

内箱容积从1立方至50立方大小不等均可以定做。

江西快温变试验箱厂家主要配置：

1) 电热式加热方式

- 2) 原装进口触摸屏控制器，斜率可调，可设100组 1200段程式
- 3) 箱体经数控机床加工成型，确保精度及外形美观
- 4) 工作室采用SUS#304 8K镜面不锈钢制作，外箱体采用冷轧钢板静电喷塑或SUS#304雾面砂纹板制作。
- 5) 制冷系统采用原装进口法国泰康全封闭式压缩机（或欧洲进口德国谷轮、比泽尔半封闭式压缩机）
- 6) 安装周全的保护装置，如无熔丝开关，压缩机高压、过热、过流保护，超温保护，风机过载保护，保险丝，干烧保护器，缺水报警等。

江西快温变试验箱厂家采用韩国进口“TEMI”的液晶显示触摸式TEMI880（数显显示按键式TEMI300）温度控制器，与法国施耐德、日本富士等电气元器件构成电气控制系统。

江西快温变试验箱厂家制冷系统工作原理：

采用法国原装进口“泰康”全封闭压缩机所组成的制冷系统.采用水冷式冷凝器。鳍片式自动负载容量调整蒸发器。采用对臭氧系数为零的绿色环保（HFC）.美国杜邦制冷剂R404。

风冷活塞压缩复叠制冷方式；

制冷方法采用蒸汽压缩式制冷，蒸汽压缩制冷是环试界使用广泛且较为经济的制冷方式，也是环境试验设备中常用的制冷方式，其原理是利用氟利昂等液体的蒸发潜热从被冷却物体中吸热而实现制冷，蒸汽压缩式制冷循环过程经膨胀阀或毛细管节流进入蒸发器的液体，从周围物体中吸取蒸发潜热而蒸发，蒸发后变成低温低压气体被制冷压缩机吸入，经压缩机压缩后变成高温高压气体进入水冷冷凝器，在其中冷却成高压液体，再经膨胀阀或毛细管进入蒸发器。如此循环，从低温处吸热实现制冷，再将热量从高温处释放出来。