

# 卧式手板大便延时冲洗阀 延时阀 冲水阀

产品名称	卧式手板大便延时冲洗阀 延时阀 冲水阀
公司名称	南通皇冠铜业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:FD-205 冲水时间:5-15 (秒)
公司地址	暂无
联系电话	86 0513 81067966/85400318 18951319466

## 产品详情

型号	FD-205	适用水压	0.07MPa ~ 0.75Mpa ( Mpa )
冲水时间	5-15 (秒)	出水口径	1 (寸)
材质	全铜		

【型号】fd-205

【商品名称】全铜露出型手动大便冲洗阀 延时阀冲水阀

【类型】大便冲洗阀

【进水要求】0.07mpa ~ 0.75mpa

【单位】套

【毛重/净重】1035/930

【只/箱】30

【外箱】49.5\*37.5\*29.5

本品主体采用高优质铜锭，采用国际最先进重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，浑然天成，坚固耐用。表面采用先进的电镀工艺处理，经过酸铜.镍.铬多成镀层，电镀层结合良好.附着细密.色泽均匀，耐腐蚀极佳，确保产品表面光泽亮丽.恒久如新。

### 【产品特点】

1、设计质朴实用，表面光洁度高。2、操作简单，公共场合方便连续使用。3、冲洗水量满足国家节水要求。4、低水压下止水性能优良。

### 【正确安装】

请专业施工人员安装，龙头在安装前应将接口周围的水泥等毛刺去除，以免碰伤龙头或是擦伤龙头表面镀层，然后将水管内残留的脏水、残渣、沙粒、杂质冲洗干净，再安装龙头，以防止起泡阻塞或阀芯被损坏，安装时不要将水泥、胶水等物残留在表面，以免损坏表面镀层。

### 【使用清洁】

1、使用时动作要轻柔，现在的水龙头不用使很大的劲就可以关紧。

2、定期使用清洁剂擦洗去污，擦洗前先用清水冲净龙头表面并用软棉布抹干，再加上中性清洁剂轻轻擦拭，保持其表面清洁。

3、切勿使用任何具有研磨作用的清洁剂、硬质布、纸巾或钢丝球、以及任何含酸性、粗糙的清洁剂或肥皂等物擦拭龙头表面。