

## 珠海双层玻璃反应釜价格

产品名称	珠海双层玻璃反应釜价格
公司名称	深圳市超杰实验仪器有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	超杰:5口 CJ-10L:搅拌0-750转 深圳:220V
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区麻岭村向银路美丽华大厦10B
联系电话	86-13632937105 13632937105

## 产品详情

双层玻璃反应釜是常用的生化仪器，广泛地被现代精细化工，生物制药，科研实验等行业所选用，可在恒速，恒力，恒温的条件下做浓缩，蒸馏，回馏，分离，提纯反应，是教学，实验，中试，生产的理想仪器设备。产品可与循环水真空泵、隔膜真空泵、低温循环泵、循环冷却器、高温恒温循环器、低温冷却液循环泵、密闭制冷加热循环装置（又名：高低温循环装置）等配套组成系统装置。 该系列双层玻璃反应釜的工作原理：通过双层反应釜夹层，注入恒温的（高温或低温）热溶液或冷却液，对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷，并且可以提供搅拌。物料在反应釜内进行反应，并能控制反应溶液的蒸发与回流，反应完毕，物料可从釜底的出料口放出，操作极为方便。是现代化学小样，石油化工，中样实验、生物制药及新材料合成的理想设备。二、产品特点：1) 反应釜，为双层设计，GG17高硼硅玻璃材质，中间夹套可以通入热溶媒做高温反应（\*\*\*高温可以达到300℃，中间夹套也可以通入冷溶媒做低温恒温反应(\*\*\*低温可以达到 - 80℃)；玻璃厚度：5~7mm，我厂生产的高硼硅玻璃目前实验证明可以接受很大的温差变化，夹层的设计，具有良好的保温效果，是做恒温反应的良好选择。2.) 我厂玻璃釜体上开口为265mm大口径设计，十分方便清洗，下放料设计为四氟可拆卸的，便于固体和颗粒以及粘稠度大的反应物料的顺利放出，无死角，无夹料。3) 双层玻璃反应釜采用大功率防爆搅拌机，万向节连接，数字显示温度、数显防爆变频调速器，搅拌力矩为15000g.cm（转速为780/min）；可以调节，转速数显，方便观察物料的反应情况。从而调整搅拌的速度。无火花，安全可靠，寿命长。4) 反应釜固定支架为304不锈钢，操作方便，稳定性好，可平稳移动；5) 釜盖为六口标准口设计，釜盖开口: 50# (搅拌), 50# (冷凝), 34# (放气阀), 40# (恒压漏斗), 24# (测温)的开口, (80#法兰固体加料口)。6) 搅拌杆为不锈钢内芯外为四氟材料；

7) 搅拌轴机械密封、气密性好，不漏气，具有优良的化学耐受性；下放料设计为四氟可拆卸的，便于固体和颗粒以及粘稠度大的反应物料的顺利放出。

8) 釜体上有刻度。9) 新型放料阀，无死角，彻底放料。三。S212-20L双层玻璃反应釜的技术参数：

型号	CJ--10L
反应瓶 (L)	10L
瓶口数	5+1
转速 (rpm)	0—780
搅拌轴径(mm)	15
搅拌功率 (w)	120W
真空度 (MPa)	0.098
电压/频率	220V/50HZ
外形尺寸mm	500 × 500 × 1900

#### 四. 双层玻璃反应釜装箱清单

序号	配件名称	数量	说明
1	双层釜体50L	一台	GG17高硼硅玻璃
2	搅拌电机 (防爆)	转速0-780转	
3	变频调速器 (防爆)	无级调速, 数字显示转速	
4	五口釜盖(帽子)或六口	一个	与釜体配套使用, 冷凝管(回流装置和蒸馏装置)、加料漏斗、温度计套管、减压阀、搅拌口;可根据客户需要定做固体加料口
5	四氟密封塞	一套	内置进口油封圈, O形圈, 轴承, 共同组成一个搅拌密封系统
6	反应釜架子	支撑釜体等用304材质	
7	冷凝器	冷凝蒸馏用(回流)	
8	四氟放料阀	放料(可以拆卸)	
9	温度计套管	放温度计	
10	恒压滴定漏斗	液体滴加	
11	四氟搅拌杆	聚四氟乙烯搅拌棒内径不锈钢(配有相应的四氟密封塞)	
12	蒸馏冷凝弯管	连接釜盖和冷凝器, 用于分离, 浓缩。	
13	放气阀	用于放气和充氮气使用	
14	真空表	用于抽取反应釜内空气获取真空	
15	釜体与釜盖固定件	铝合金材质	
16	釜体托盘		
17	六角扳手	调节架子	
18	连接管	米	5米
19	万向节连接	个	一个