

# 可控温样品保存柜

产品名称	可控温样品保存柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联样品保存柜 型号:FYL-YS-828L\1028L 产地:可控温样品保存柜全国发货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

可控温样品保存箱，可控温恒温保存箱，样品恒温储存柜说明：

北京福意电器FYL-YS-1028L福意联公司汇集了一批具有高素质、高和谐、德才兼备的设备研发及销售的技术和管理团队。自创立伊始，确定走“精化”发展路线，立志做到“一种产品，就是一个行业”，每个产品的设计和产出都有技术人员把关，每个产品的检测都有人负责；公司秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，以精良的技术力量，的产品质量，完善的作为企业后盾，在现代化的管理下，全体员工正在不懈的努力，塑造“福意联”在行业的度。

大屏幕数字温度显示，便于观察，宽电压带，适合187~242V 电压下使用，采用高精度控制器和高灵敏度传感器多点控制，保箱内温度准确控制在2-8℃，具有多种报警功能（根据机型不同，机器自带具有高低温报警，断电报警等功能），出现故障会得到及时提醒，保障存储物品安全，用户可根据存放物品的多少调节搁架间距，提高相对空间利用率；强制风冷，箱内温度更均匀。

### 2、可控温样品保存柜主要性能特点

A、容量规格为1028L；

B、搁架层数；5层可调；

C、送风循环方式：强制送风循环，多孔入风使箱体内温度更均匀

D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；

E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提高相对空间利用率

F、安全装置：多重安全装置：高低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保了设备使用的安全性；

G、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

I、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

#### 技术规格参数

【型 号】 FYL-YS-1028L

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【输入功率】 360w

【额定电流】 2.4A

【噪 音】 50dB ( A ) 00

【箱体尺寸】 1267 × 680 × 2105 mm

【有效容积】 1028L

【气候类型】 N

【温度范围】 2 ~ 48

【制冷剂用量】 R134a ( 382g )

产品参数规格：

( 2-8度系列 )

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430 × 480 × 645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480 × 470 × 840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

( 4-38度系列 )

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540 × 550 × 840mm

( 2-48度系列 )

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

( 0-100度系列 )

型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

( 2-48度系列 )

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 2145mm

-----  
( -12 ~ 10度系列 )

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

( -20 ~ 10度系列 )

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

( -30 ~ 10度系列 )

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

可控温样品保存柜使用注意事项：

- 1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。
- 2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱内壁之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。
- 3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间调整。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。
- 4、产品在设定的恒温过程中，具备高低温报警，温感故障报警等功能；当机器因为长时间开门或自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控提高存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）