

兰思LS-150K快速温度变化试验箱 快速温度变化试验箱厂家

产品名称	兰思LS-150K快速温度变化试验箱 快速温度变化试验箱厂家
公司名称	湖南兰思仪器有限公司
价格	8.88/台
规格参数	品牌:兰思
公司地址	长沙经济技术开发区泉塘街道星沙大道10号0501 004栋厂房一楼
联系电话	0731-89832620 17788915680

产品详情

一、冷冻系统:水冷复迭式多段自动负载容量调整技术

- 1、压缩机:意大利、法国、德国原装进口半密闭式高效率压缩机组合而成。
- 2、冷媒:环保冷媒R-404/R-23。
- 3、冷凝器:水冷壳管式冷凝器(包括冷却水塔20HP,水泵,包括配管,20米以内)。
- 4、蒸发器:鳍片式自动负载容量调整。
- 5、附件:干燥剂,冷媒流量窗口,修理伐,高压保护开关。
- 6、膨胀系统:毛细管容量控制之冷冻系统。

二、控制系统:

1)、快速升降温模式:

平衡调温控制系统,即:当加热功率大于制冷功率则升温,当加热功率小于制冷功率则降温。

2)、温度控制器:

- a、采用原装进口7‘ 微电脑全彩液晶显示触摸式可编程控制器。
 - b、温度设定（SV）与实际（PV）值直接显示,可显示目前执行程序号码、段次、剩余时间及循环次数和运转累计时间。
 - c、温度程序设定值以图形曲线显示,具有实时显示程序曲线执行功能。
 - d、具有单独程序编辑画面,每页少可输入5个段次温度及时间。
 - e、中英文可任意切换。
 - f、故障提示画面显示。
 - g、屏幕可作背光调整。
 - h、屏幕显示保护功能可作定时，TIMER或手动关闭设定。
- 3)、程序容量及控制功能:
- a、程序之制作采对谈式,具有编辑、清除、插入等功能。
 - b、SEGMENTS时间设定0 ~ 99Hour59Min。
 - c、具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能。
 - d、具RS-485通讯接口（软件另售）。
 - e、程序执行时可实时显示图形曲线。
 - f、具有预约启动及关机功能。
 - g、具有日期,时间调整功能
 - h、按键及画面锁定（LOCK）功能

三、主要电器组件及产地:

- 1、交流接触器: LG。
- 2、热继电器: LG。
- 3、交流继电器: OMRON。
- 4、时间继电器:台湾。
- 5、控制器: 日本原装进口。
- 6、超温保护器:台湾。。

- 7、电源总开关:台湾
- 8、固态继电器:台湾。
- 9、按钮开关:台湾。
- 10、干烧保护器:意大利。