

# 生物物证保管柜

产品名称	生物物证保管柜
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

## 产品详情

生物物证保管柜品牌介绍：

福意联对每一个零部件，每一道工序严格贯彻质量管理体系，不断追求产品，提高产量。公司在自动化控制、非标机械设计，材料老化域积累了丰富的经验。依托精美的设计、的和迅捷的服务，为科研院校、電工、電子、军事、船舶、郵電通信、汽摩、医疗等企事业提供符合高标准的各类环境试验设备。

生物物证保管柜产品参数：

x(2-8度系列)精密冷藏系列型号:FYL-YS-66L 温度:2-8度  
外型尺寸:430\*480\*640毫米 型号:FYL-YS-88L 温度:2-8度 外型尺寸:480\*490\*840毫  
米=====x(4-38度  
系列)型号:FYL-YS-50L 温度:4~38度 外型尺寸:430\*480\*510毫米型号:FYL-  
YS-100L 温度:4~38度 外型尺寸:480\*490\*840毫米型号:FYL-YS-138L  
温度:4~38度 外型尺寸:540\*550\*840毫米=====x(2-48度系列)恒温系列型号:FYL-YS-150L  
温度:2~48度 外型尺寸:595\*570\*865毫米型号:FYL-YS-230L 温度:2~48度  
外型尺寸:595\*590\*1215毫米型号:FYL-YS-280L 温度:2~48度  
外型尺寸:595\*570\*1445毫米型号:FYL-YS-310L 温度:2~48度  
外型尺寸:595\*695\*1315毫米型号:FYL-YS-430L 温度:2~48度 外型尺寸:595\*680\*1805毫米  
=====x(2-48度系  
列)大型恒温冷藏保温系列型号:FYL-YS-828L 温度:2~48度  
外型尺寸:1265\*680\*1830毫米型号:FYL-YS-1028L 温度:2~48度 外型尺寸:1265\*680\*2150毫米  
=====x(-12-10度  
系列)恒温系列型号:FYL-YS-50LL 温度:-12度-----10度 外型尺寸:430\*480\*510毫米型号:FYL-

YS-100LL 温度:-12度-10度 外型尺寸:480\*490\*840毫米=====  
=====x(2-8度系列)小型冷藏保温系列型号:FYL-  
YS-100E 温度:2~8度 外型尺寸:480\*490\*840毫米=====  
=====x(-30-10度系列)低温保存系列型号:FYL-  
YS-128 温度:-30~10度 外型尺寸:550x560x850毫米=====

北京福意(FU.YI.LIAN)电器有限公司始终本着以客户为的原则,经营上臻于,销售上服务为本,上精益求精,借助于高质量的产量,合理的价格和优良的服务,在市场中树立了良好的企业形象。信誉、质量、是本公司的经营战略和行动指南,我们始终坚信信誉、质量这三者之和才是我们终的产品。

福意联公司本着“节能、环保”的原则,不仅注重吸取德国、日本等优良的制造,更加注重学习优良认真的工作态度,在不断认真倾听顾客意见的基础上,充分考虑到中国的实际情况,将产品做到更节能、环保。福意联公司是集科研、经营、销售于一体的恒温箱制造厂家。公司创建十几年来,拥有了一支的设计和开发队伍,形成了完整的管理体系。

生物物证保管柜产品特点:

微电脑控温系统高优良性:控温精度高达 $\pm 1$ 度。  
无噪音设计:采用优良环保压缩机制冷。PTC制热  
高性:带有超温报警,断电报警,温感报警,门锁,按键锁  
宽气候带:适合环境温度-25-45度,湿度80%以下地区使用。 人本设计:操作方便,美观大方。  
自动感应灯设计,网架 LED温度显示,便于观察箱内温度 三层透明保温玻璃门,方便观察  
触摸按键设计,操作方便简单,箱内照明系统使箱体内部一目了然。

福意联经营恒温、冷藏设备等等。公司一贯秉承“以为发展,服务为”,注重吸收外优良,积极开发,导中国潮流、主导动向,真诚对待每一位客户,争创生命科学温度控制解决方案的靠前供应商。生物物证保管柜售后服务:

- 1、用于药品液体恒温加温,例如:透析液、生理盐水,冲洗液,伏等恒温保温,减低在用药过程中由于液体过热或过冷而增发的风险。
- 2、产品设定在恒温过程中,具有高低温报警功能,当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时,警报声响起,任意键解除警报声。
- 3、产品适用:医疗卫生,手术室净化配套、药检、卫生防疫等部门
- 4、具有按键锁功能,防止温度原有值设定的改变

产品结构及特点

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85%湿度无凝露
- 4、电脑温度控制器,数码显示、控温精度高,具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和锁功能,防止出现意外。
- 5、优良温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。
- 7、使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。
- 9、此产品为可嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁,不占多余空间。
- 10、箱体采用优良钢板,经优良防腐化喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体

内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

1. 电恒温箱工作时应尽量减少打开箱门的次数，减少冷气的外溢。
  2. 如果电源电压波动很大时，(比如，反复断电)，应暂停电恒温箱的使用，拔去电源插头，防止烧坏压缩机。
  3. 电恒温箱停机后不要马上再通电启动压缩机，应停2-5分钟后再行启动。
  4. 临时停电，应先将电恒温箱插头拔下。在停电期间应尽量减少开箱门的次数，通常在恒温箱门紧闭的情况
  5. 在恒温箱使用过程中，应注意它的制冷性能，进而选择一档优良适合于自己家庭的恒温箱温度
- 转换温度控制器旋钮可改变恒温箱内温度。