

0.5公分厚防辐射铅玻璃价格120mm

产品名称	0.5公分厚防辐射铅玻璃价格120mm
公司名称	常州核鑫防护器材有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	型号:zf2 产地:常州
公司地址	武进区牛塘工业园
联系电话	15380481692

产品详情

测量方法 采用标准铅片替代法测量被检样品及标准铅片衰减后的空气比释动能率。通过作图或*小二乘法计算求出铅当量。用标准铅片测量衰减时，8mm铅玻璃是几个当量，应至少使用3块不同厚度的标准铅片，15mm铅玻璃是几个铅当量，其选用厚度的范围应能覆盖被测样品的铅当量。每块标准铅片测量3次，取其平均值。

铅玻璃表示方式 铅当量用铅元素符号和铅的厚度表示。同时标出测量铅当量所用线质管电压kV和总过滤mmAl或mmCu。如1mmPb:120kV 2.5mmAl。

在丁辐照吸收剂量达1MGy时着色，其后用灯照射，辐照着色差不多完全消失。重复再进行辐照到1MGy时，这时的光密度比之前一次照后的光密度大些。·吸收剂量在5X10aGy之前，铅玻璃的光密度变化与吸收剂量成指数关系，其后成线性关系。铅硼、铅铝硼和铅铝硅玻璃丁辐照后有吸收带825t . tm(1 . 5eV)，这可能和玻璃结构中的pb2+和B原子有关。

型号：ZF2 密度：4.2; 铅当量：0.22mmpb/mm。透光率 85%，抗辐射性强，化学性能稳定，使用寿命长，各种规格型号齐全，常州核鑫铅玻璃厂可按客户的要求定做不同规格型号的铅玻璃。常州核鑫铅玻璃厂防辐射铅玻璃的常见厚度是10mm 12mm 15mm 18mm 20mm .10毫米对应的铅当量为2个、12毫米是2.5个铅当量、15毫米是3个铅当量、18毫米是4个铅当量、20毫米是4.5个铅当量。常州核鑫铅玻璃厂20毫米以下都是有库存的，20mm厚以上的都是可以定做的，铅玻璃，交期也很快。一般CT室用3-4个铅当量，口腔医院用2-3个铅当量。

常州核鑫防护器材有限公司是一家专业生产铅玻璃、铅板、铅门、防辐射设备等的生产厂家，可以生产定做各种尺寸规格型号的铅玻璃，主要有ZF2铅玻璃，ZF3铅玻璃，ZF6铅玻璃，ZF7铅玻璃，K509耐辐射

玻璃，K709耐辐射玻璃，ZF501铅玻璃，ZF506铅玻璃、x射线铅玻璃、铅眼镜、铅眼镜片、防护铅玻璃眼镜等，以及铅制品，有铅板，铅门，铅罐,铅筒，铅锭，防辐射专用设备等等。我公司一直主抓产品质量，做到精益求精，让客户满意，欢迎新老客户来电咨询。