

## 通风柜安装 瑞斯达(在线咨询) 营口通风柜

产品名称	通风柜安装 瑞斯达(在线咨询) 营口通风柜
公司名称	瑞斯达实验室系统设备（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市蓬青路968号
联系电话	18550519634

## 产品详情

### 实验室通风柜安全事项

- 1、移动上下视窗时，要缓慢、轻移的操作，以免门拉手将手压坏;
- 2、实验过程中，将视窗离实验台面100-150mm为宜;
- 3、通风柜的操作区域要保持畅通，通风柜周围避免堆放物品;
- 4、如果通风柜启动有故障或听见风机声音不对，必须停止操作，须有专业的维修人员维修，不可自行拆卸和维修;
- 5、操作人员在不使用通风柜时，实验通风柜，通风柜台面避免存放过多试验器材或化学物质，禁止长期堆放。

将通风柜的使用注意事项总结如上，注意实验室设备的使用方法有益于我们的安全保障!

### 实验室PP通风柜的设计要点是什么？

#### 1、灵活的室内环境

实验室是模块化开发、实验室工作台可被设计为活性、可调节的移动服务列中、并且可以利用实验室的空间、可动隔壁、设计灵活分区、可固定到墙壁或上对接的底板站包括电路、水路、气路、通讯输入端口、与快速的特点连接和断开方便与试验台即插即用相结合。

实验室的一切设计要求就是最大的灵活性，这意味着实验室设备不仅要具有良好的使用功能，也应该有一个重大革新，还是新，工作台利用率高的结构调，减少资源浪费。

PP通风柜有哪些特点？

## 1、整体材质

上柜体：采用8mm耐酸碱PP材质，经过同色同质焊条焊接而成。耐酸碱性能优异，且耐候性极佳。

台面：采用12.7mm实芯理化板台面，四周加厚至25.4mm。

下柜体：采用8mm耐酸碱PP材质，四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。

## 2、移门系统

导轨：采用特制PVC材料，线接触设计，最低程度减少摩擦力

视窗把手：采用特制PVC材料，经人体工学设计，营口通风柜，外观优美，通风柜安装，使用方便。

视窗：无段式设计，手感轻盈，标配5mm钢化玻璃，无管道通风柜，具有较好的强度及安全性。

拉绳：SUS304外包PVC(在实验室通风柜中算顶级配置了)

滑轮：PP静音滑轮，摩擦力很小

配重块：采用PP外壳+SUS304花篮扣，方便调节

通风柜安装-瑞斯达(在线咨询)-营口通风柜由瑞斯达实验室系统设备（苏州）有限公司提供。通风柜安装-瑞斯达(在线咨询)-营口通风柜是瑞斯达实验室系统设备（苏州）有限公司（[www.redstarlab.cn](http://www.redstarlab.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：许益平。