

塑料颗粒含水量检测仪厂家

产品名称	塑料颗粒含水量检测仪厂家
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-200 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

深圳市莱希特科技有限公司是一家致力于服务中国实验室的检测设备综合服务制造商，莱希特[Recht]专业研发、销售便捷、快速、精密的实验室设备及常规仪器仪表。产品全面应用于农业、粮食、食品、生物、制药、化工、建筑、电子、塑胶、纺织、造纸、包装、环保、科研、高校等各类企事业单位及大专院校。莱希特以研发便携式水分计、水分分析仪系列、卤素水分仪、卡尔·费休水分仪、食品安全检测仪、色差仪系列、电子仪表等为主导方向，始终紧盯产品发展趋势，不断进行技术革新改造和新产品的研发，使公司在仪器仪表和控制领域积累了丰富的经验，研发制造能力始终处于行业领先水平。公司技术力量雄厚，建立了高素质、高效率、经验丰富的研发团队和管理人才，具有成熟的销售网络、完善的售后服务体系。

莱希特卤素水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业，满足各行业的检测要求，莱希特LXT-200塑料颗粒含水量检测仪可快速检测塑料颗粒原料水分及干燥后塑胶颗粒的烘干程度，以判定是否干燥过度，针对PA塑料、PC塑料、ABS塑胶、PP颗粒、PET塑料、PBT塑料、再生塑料、改性塑料、工程塑料等样品都能准确的提供水分检测方案。

塑料颗粒中的水分可用一些测量仪器进行测量，深圳莱希特LXT-200塑料粒子水分检测仪全自动一键式操作，可以快速精准的检测塑胶水分。只有把水分控制在合理的范围内，才能制造出合格的产品，要想得到高质量的塑料制品，必须遵循正确的干燥程序。例如，不能使用各种类型的简单热空气干燥的办法来干燥聚酯工程塑料，但可使用去除了水分的空气干燥器(脱湿干燥器)。只应使用那些在不同的环境条件下，都能提供稳定和充分的干燥的设备。除了遵守正确的干燥温度外，确保在干燥空气中的温度低于负20 也很重要。使用填充高度和松密度不同的多容器的装置时,还应保证每一个容器都能达到充足的空气吞吐量。

深圳莱希特LXT-200塑料颗粒含水量检测仪技术参数:

1.最大称量值: 110g

- 2.显示分度值: 0.001g (1mg)
- 3.可读性: 0.01%
- 4.水分测定范围 : 0.01-100%
- 5.称重传感器: 进口电磁力传感器
- 6.温度范围 : 室温 ~ 180
- 7.加热源: 钨卤环形灯
- 8.加热程序 : 标准、快速、阶梯
- 9.干燥方式: 自动、定时、手动
- 10.加热时间范围 : 1~99分钟
- 11.测试参数: 水份含量%、固含量%、测试时间min、温度 、 现时重量g、 测试曲线
- 12.秤盘尺寸: 直径90 (mm)
- 13.显示器 : LCD液显
- 14.通讯接口: 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、 电脑和其他外围设备 (选配)
- 15.外形尺寸: 310*205*200 (mm) 长*宽*高

深圳莱希特LXT-200塑料颗粒含水量检测仪特点 :

准确测量样品内低至100ppm的水分 ; 减少不必要的干燥时间和电能损耗 ; 减少注塑机和干燥机的维护成本 ; 减少废品率 ; 提高生产效率 ; 即装即用 , 一键按式操作 ; 测试结果与国际公认的烘箱法的结果相符 ; 快速、专业、环保