

# DATALOGIC读码器MATRIX 300N 482-010

产品名称	DATALOGIC读码器MATRIX 300N 482-010
公司名称	深圳市为恩科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Datalogic得利捷 型号:300N全部型号 规格:固定式二维图像式读码器
公司地址	深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路20号光纤工业小区2栋712（注册地址）
联系电话	0755-82330323 18038083525

## 产品详情

### DATALOGIC固定式读码器MATRIX 300 482-010产品描述

### DATALOGIC固定式读码器MATRIX 300N 482-010

#### 信息

Matrix 300N是一款超紧凑的图像式条形码阅读器，专为高速和直接零件标识（DPM）而设计。

Matrix 300N结合了具有超快图像采集功能的高分辨率传感器，像素高达1.3兆，帧率为60帧/秒。光学系统采用了液体透镜模块，实现了对焦的电子控制，可在不移动部件的情况下自动调节聚焦。

该型号阅读器采用创新性照明设计，在整个前表面都内嵌集成照明器。照明器具有亮场和暗场两种照明模式，无论是对于普通、蚀刻、高反射性还是织构表面上的条形码都能够提供完美照明。Matrix 300N具有超紧凑外形和旋转接头，因此非常适用于狭小空间。

此外，M12，4芯连接器为OEM行业轻松集成到现有系统中提供了新标准。

以太网供电（POE）选项是一种独特的高性价比特性，通过标准的单一以太网连接就能实现阅读器的供电和通讯。

Matrix 300N由新型软件DL.CODE驱动，为客户提供最大的使用便利性。

## 特点/优势

高性能DPM读取

超紧凑型阅读器，旋转连接器系统

快速和高分辨率的图像传感器：130万像素，“真正的”60帧

可选以太网供电

集成双照明：暗场/明场

## 应用

该系列产品目前可以满足以下应用需求：

制造业、电子及汽车行业

对标记后的DPM条形码进行验证

用于控制在制品

对零部件进行追踪

食品饮料行业

用于跟踪在制品

文件处理应用

实现高速过程控制

医疗行业

用于跟踪医疗器械

临床实验室自动化应用

用于生物医学分析仪

用于标本采集机

型号描述：

产品序列提供以下型号：

产品订货号

产品描述

937600084  
937600085  
937600092  
937600093  
937600094  
937600095  
937600098  
937600096  
937600088  
937600089  
937600080  
937600081  
937600097  
937600070  
937600071  
937600072  
937600073  
937600074  
937600075  
937600086  
937600090  
937600082  
937600050  
937600051  
937600052  
937600053  
937600054  
937600055  
937600056  
937600057  
937600058  
937600059  
937600060  
937600061  
937600062  
937600063  
937600064  
937600065  
937600066  
937600067  
937600068

MATRIX 300N 423-010 LM  
MATRIX 300N 453-010 LM  
MATRIX 300N 473-010 LM  
MATRIX 300N 483-010 LM  
MATRIX 300N 473-011 LM  
MATRIX 300N 483-011 LM  
MATRIX 300N 483-013 LM  
MATRIX 300N 473-012 LM  
MATRIX 300N 434-010 LM  
MATRIX 300N 464-010 LM  
MATRIX 300N 435-010 LM  
MATRIX 300N 465-010 LM  
MATRIX 300N 465-013 LM  
MATRIX 300N 411-010 LM  
MATRIX 300N 481-010 LM  
MATRIX 300N 411-011 LM  
MATRIX 300N 481-011 LM  
MATRIX 300N 411-012 LM  
MATRIX 300N 481-012 LM  
MATRIX 300N 423-040 LM  
MATRIX 300N 434-040 LM  
MATRIX 300N 435-040 LM  
MATRIX 300N 412-010 LC  
MATRIX 300N 452-010 LC  
MATRIX 300N 472-010 LC  
MATRIX 300N 482-010 LC  
MATRIX 300N 412-011 LC  
MATRIX 300N 452-011 LC  
MATRIX 300N 472-011 LC  
MATRIX 300N 482-011 LC  
MATRIX 300N 412-012 LC  
MATRIX 300N 452-012 LC  
MATRIX 300N 472-012 LC  
MATRIX 300N 482-012 LC  
MATRIX 300N 412-040 LC  
MATRIX 300N 452-040 LC  
MATRIX 300N 472-040 LC  
MATRIX 300N 482-040 LC  
MATRIX 300N 472-041 LC  
MATRIX 300N 482-041 LC  
MATRIX 300N 472-042 LC