

糖果水分检测仪、糖块水分测定仪规格

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 糖果水分检测仪、糖块水分测定仪规格 |
| 公司名称 | 深圳市冠亚电子科技有限公司长春分公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:冠亚 型号:SZ-GY660SP 产地:深圳 |
| 公司地址 | 长春市南关区解放大路338号21世纪商务大厦B座5楼 |
| 联系电话 | 0431-80859199 18946697063 |

产品详情

糖果水分检测仪、糖块水分测定仪规格

糖果水分仪是生产和科研中理想的水分测定仪器，目前已被广泛引用于各个行业水分监控及院校科研等领域，如医药、塑胶、化工、食品、鱼糜、脱水蔬菜、高分子材料、碳纤维、面条、面粉、饼干、月饼、粮食、饲料、种子、菜籽、烟草、茶叶以及纺织、农林、造纸、橡胶、纺织、粉体等各种样品的水分检测。

《冠亚牌》液晶触摸屏WL系列的快速水分测定仪是由深圳冠亚水分仪科技有限公司研发并生产，采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代快速水分测定仪器。该仪器采用进口自动称重显示系统，人性化系统操作,无需特殊指导，自动校准功能、自动测试模式，取样、干燥、测定一机化操作。应变式混合气体加热器，极短时间内达到加热功率，在高温下样品快速被干燥，测定精度高、时间短、无耗材、操作简便，不受环境、时漂、温漂因素影响，无需辅助、实时显示室内当前的温度等优点。客户可根据所测样品状态不同而调整测试空间，片状、颗粒、粉末一机操作，且检测效率、测试准确度远远高于国家标准方法。

糖果水分仪特点： 质量过硬、仪器零耗材

自主研发生产、核心技术产品，SFY商标8931081

体积小，重量轻，无需辅助设备，拆箱即可使用

操作简单，测量准确，检测速度快，只需几分钟出结果

CMC计量许可证00000018号（生产许可证）

具有与打印机、电脑连接功能（可选配件）

全自动测定，测量完毕报警提醒，测定过程无需看管

进口传感器让仪器测试效果更加优良、准确

国内外各大院校、科研机构、质检单位等行业的实验室科研分析必备检测仪器。

糖果水分仪技术指标：品牌：冠亚水分仪1、 称重范围：0.00-90g

2、 水分测定范围：0.00-100%

固含量测定范围：100-0.00%

3、 进口单体称重系统

4、 样品质量：0.01-90g

5、 加热温度范围：起始-180

加热源：400w加热

6、 水分含量可读性：0.01%.

7、 显示：彩色7寸触摸屏

7种参数：水分值%、当前温度、设定温度、当前重量、初始重量、测试时间、判别时间

8、 外型尺寸：380 × 205 × 325(mm)

9、 电源：220V

10、 频率：50Hz ± 1Hz

11、 净重：4.5Kg

水分仪另售选配件：

1.1微型打印机一台

1.2电脑连接软件一套

冠亚水分仪售后服务：产品保修一年，在保修期内，无论何种零件损坏，都由我方无偿提供，并免费服务。终身跟踪服务，凡超过一年保修期的设备，对损坏零件的调换，仅收取零件的成本费，实行免费服务；常年供应各种零配件，用户在使用过程中，如遇到的各种操作及技术故障问题，可随时与我公司取得沟通，工作人员将以热情、周到的服务给您解答！