

小型炼胶机 橡胶开炼机 密炼机 4寸实验室开炼机

产品名称	小型炼胶机 橡胶开炼机 密炼机 4寸实验室开炼机
公司名称	东莞市优特尔仪器科技有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:优特尔 温控器:PLC程序控制 辊筒转速:0-35rpm单变频器调
公司地址	广东省东莞市厚街镇宝屯社区东宝路94号
联系电话	0769-85039370 13829285115

产品详情

一、开炼机如何保养

1.随时保持机台之清洁。

2.用硬脂酸或异丙醇清洗污染的辊筒。

3.定期喷涂防锈油于镀铬表面。

4.定期加注耐高温黄油于齿轮和轴承座

二、开炼机工作原理

开炼机工作时，两辊筒相向旋转且速度不等，堆放在辊筒上方的物料由于辊筒表面的摩擦和粘附作用，以及物料之间的粘结力而被拉入辊隙之内，在辊隙内受到强烈的剪切与挤压，使其产生形变，从而增加各组分之间的界面，产生了分布混合，该剪切亦使物料受到大的应力，当应力大于物料的许用应力时，物料就会分散开来，在通过辊隙时，料层变薄且包裹在较高温度的辊筒表面，加上承受剪切时产生的热量，物料即渐趋熔融或软化，此过程反复进行，达到预期的熔融塑化和混合状态，完成炼塑。

三、开炼机技术参数

辊筒尺寸 × L	160 × L320mm
转数比	1 : 1.4
辊筒转速	0-35rpm单变频器调速
辊筒间距	0.05 ~ 8mm可调
辊筒硬度	HRC 60镜面镀铬
功率	8KW
安全保护	拉杆停车、膝顶反转等安保护装置
体积 W × D × H	1020 × 590 × 1450 (W × D × H)mm>

联系人：杨先生 电话：0769-85039370 联系手机：13532365756 期待您的咨询

我公司主要经营开炼机，密炼机，硫化机，吹膜机，双螺杆挤出机，拉力机，过滤测试仪，造粒机，流延膜等