

供应玻璃钢软化水箱

产品名称	供应玻璃钢软化水箱
公司名称	北京中蓝天环保技术有限公司
价格	3000.00/座
规格参数	材质:玻璃钢 尺寸:2*3*2)m 总容积:12m3
公司地址	北京市丰台区大成里秀园13号楼东侧楼三层(卢沟桥企业集中办公区)
联系电话	010-61233671 15010845192

产品详情

软化水箱：

软化水箱是储存经软化处理后的软水容器，其制作与一般给水箱相同。当采用离子交换器进行软化水时，其软化过程中原水的流速不宜过大，且在交换剂失效后再生过程中，不能生产出软化水。所以，需将其储在水箱内，随时抽取。软化水箱的容积在蒸汽锅炉系统中可通过补水泵将软化水送至凝结水箱，然后再补入锅炉内。而热水锅炉系统中，补水量较小（指在正常运行状态），软化水箱的容积一般可按系统水容量的2%选择。例如，某热水采暖系统总水容量为50m³，则水箱容积可选择为 $50 \times 2\% = 1\text{m}^3$ 。软化水箱应根据水处理间的平面布置，可设置在地面以上，也可设置在地面以下。当设置在地面以下时，水泵轴高于水箱水位，则应在水泵吸水口安装吸水底阀。

软化水箱应安装能显示水位的水位计，以观测软化水箱的水量情况。

软化水箱安装要求

- 1、安装时箱体与墙面之间留出不小于800mm的检修通道，箱顶、底不小于500mm；
- 2、土建施工时先做好混凝土条基础；
- 3、组装完毕应关闭出水管和泄水管，打开进水管，放满水后24小时无渗漏水为合格；
- 4、施工现场提供施工电源和检查密封用水。

软化水箱调试注意事项

水箱基础可采用混凝土条形梁，或工字钢。水箱顶部对角设有透气空气过滤装置。水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰。腾嘉玻璃钢水箱在布置水箱位置时，应参照GB17051-1997二次供水设施卫生规范。

软化水箱适用范围

- 1、玻璃钢水箱应用于普通住宅、商住楼、写字楼、居民小区、机关、学校、酒店等的生活、消防用水；
- 2、工矿企业的生产、生活用水；
- 3、各种类型的循环水、冷却水、热水供应系统用水；