

# 镇江供应2100Q便携式浊度仪-hach 哈希水质浊度仪

产品名称	镇江供应2100Q便携式浊度仪-hach 哈希水质浊度仪
公司名称	昆山华瑞杰电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	玉山镇环庆路2588号5幢
联系电话	051281661006 13913283645

## 产品详情

### 苏州2100Q便携式浊度仪-hach 哈希水质浊度仪

供应哈希便携式浊度仪、代理哈希2100Q浊度仪、浊度分析仪、实用浊度仪、水质浊度仪、饮料浊度仪、酒类浊度仪、hach浊度测定仪、哈希苏州代理商

作为世界浊度测量技术的领导者，哈希公司最新研发的2100Q和2100Q IS 便携式浊度仪在使用的简便性和测量的精度方面，又有全新突破。2100Q是一款基于哈希公司无与伦比的浊度测量技术，集合了多种先进功能于一体的便携式浊度仪，例如校准和验证屏显提示功能、简单的数据传输功能、创新的RST测量功能等，为您提供稳定、准确的测量结果。

可以在现场进行精确测试光学系统 2100Q光学系统是以世界经典的2100P便携式浊度仪光学系统为基础，利用哈希公司专利的比率测量，双检测器的光学系统可以对样品的色度、光线波动以及杂散光进行补偿，对于大多数样品而言，即使在现场环境恶劣的条件下，仍可以获得实验室级别的测量性能。

对于快速沉降样品，测量准确 哈希公司的2100Q便携式浊度仪采用了一种创新的快速沉降浊度测量模式，对于难以测量的快速沉降样品，2100Q可以为您提供准确的、重现性好的测量结果。根据一系列自动读数，采用一种特殊的运算法则可以计算浊度值，无需多余的测量和估计。

简便的数据传输 使用可选配的USB+电源模块时，2100Q数据的传输非常简便、灵活，不需要其它的软件。所有的数据都可以传输到模块中，并使用USB连接装置下载到电脑中，为您提供有用完整的数据。有两种不同的模块可供选择，您可以根据您自己的需要确定连接方式和供电方式。

方便的数据存储功能 仪器最多可以自动存储500组测量值，便于用户进行访问和备份。存储

的信息包括：日期和时间、操作人员编号、读数模式、样品编号、样品数、单位、校准时间、校准状态、错误信息和结果。

校准和验证简便 对于每次测量，哈希公司的2100Q便携式浊度仪都可以为您提供值得信赖的测量结果。校准和验证屏中文显示提示功能即可以为您节省时间，又可以确保准确度。操作界面简单，常规校准时，无需参照复杂的操作手册即可完成，单点RapidCal校准为低量程测量提供了简单的解决方案

## 技术指标

测量方法	比率测量技术-90度散射光和透射光
符合的法规	符合EPA方法180.1
量程	0-1000NTU
准确度	在0-1000NTU之间，准确度为读数的±2%加上杂散光
分辨率	最低量程时为0.01NTU
杂散光	<0.02NTU(FNU)
读数模式（用户可选）	正常模式（按键即可读数）；信号平均；快速沉降浊度
数据存储	500组数据
电源要求	AC100-240V，50/60Hz(使用电源或USB+电源模块)；4AA碱性电池 可充电的镍氢电池(与USB+电源模块一起使用)
语言	中文、英语等22种
接口	可选择USB
仪器防护等级	IP67(密封盖、电池室除外)

订货指南: 2100Q01

可选附件：

2960100 Citizen PD-24打印机

5836000 Citizen PD 打印机的打印纸，5/PK

2971205 装在密封小瓶中的StablCal 一级标准液

LZV813 USB+电源模块

更换部件

2961701 10NTU验证标准

126936 硅油

4653900 灯组件