

手持式工业内窥镜怎么选?韦林XL Flex是优选

产品名称	手持式工业内窥镜怎么选?韦林XL Flex是优选
公司名称	北京韦林意威特工业内窥镜有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韦林 手持性:一体化手持便携 产地:美国
公司地址	北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦B座902-904室
联系电话	010-84991572 13901023370

产品详情

手持式工业内窥镜怎么选?韦林XL Flex是优选

工业内窥镜的应用领域涉及方方面面，检测环境有时会比较艰苦，为了减轻检测人员的负担，采用手持式工业内窥镜逐渐成为标配。那么有没有比较好的手持内窥镜产品呢？本文为您推荐美国进口韦林工业内窥镜——XL Flex 工业视频内窥镜，该产品不仅手持便携，而且有强大的测量功能，支持双物镜立体测量和比较测量。可以帮助您从定性观察和定量分享两个角度，对自己所关注资产的内部状况进行评估。

韦林手持式内窥镜 XL Flex 的特点：

图像清晰。XL Flex和XL Flex+采用后置高亮度LED照明和高品质CCD，提供超凡的画质；

屏幕更大更亮。全新的XL Flex+ 5英寸LCD屏幕显示面积增大85%，亮度提高3倍，超清画质，可有效减轻长时间检测的眼疲劳；

超温报警系统。XL Flex和XL Flex+内置温度传感器可在复杂的检测环境下实时感应温度变化，可提供两级图标颜色变化提醒，有效避免超温造成设备损伤；

超级便携。XL Flex和XL Flex+选用长待机时间的锂电池供电，可配有携行拉杆机箱，XL Flex系统的重量仅为1.73公斤，XL Flex+系统的重量仅为1.98公斤，使检测人员的操作空前的简便，并且能够轻松到达任何地方；

探头导向性能好。伺服电机ALL-Way 全方位导向；

灵活的测量功能。可选双物镜测量和比较法测量功能，缺陷测量更方便。

XL Flex 手持机采用人体工程学设计，手持便携的同时，方便操控。XL Flex的手持机结构图如下：

手持式工业内窥镜XL Flex 的软件功能：

直观用户界面。直观的下拉式菜单和屏幕提示，XL Flex和XL Flex+操作简单、功能强大,可提供文本、音频和图形注释；

文件管理器。XL Flex和XL Flex+可方便调用文件、创建文件夹、复制和查看缩略图，图像可直接保存到USB闪存盘，文件也可从系统传送到USB驱动器；

导向方位矢量图。XL Flex和XL Flex+提供探头导向方位矢量图，能直观帮助操作者控制探头位置，实现更准确的导向定位；

定向检测软件(MDI)。MDI软件是对无损检测行业检测流程进行标准化管理的软件管理工具。该选购软件可以在检测过程中指导操作者、智能命名已保存的图像和视频、自动生成报告，节省时间的同时提高工作效率。

测量功能。XL Flex和XL Flex+是一款能同时提供双物镜测量功能和比较测量功能的视频内窥镜。其负片、缩放功能使选点光标的位置更加准确。

韦林便携式内窥镜 XL Flex 的主要参数（更多信息，请关注韦林工业内窥镜的网站）

友情提示：采用XL Flex 进行测量，需要先对测量物镜转接头进行校准，检测过程中，在存储图像之前或之后均可对被测物体进行测量，如果是在存储之后测量，需要注意将图像保存在测量模式下，而且用XL Flex 系统保存的所有图像都可利用iVIEW/PC软件(计算机二次测量软件)在计算机上进行二次测量，为缺陷数据的分析提供了极大的便利。

手持式工业内窥镜怎么选？韦林XL Flex是优选。之所以为您推荐XL Flex视频内窥镜，不仅仅因为其手持便携的特性和强大的测量功能，而且该产品集众多特色功能于一身，是制造业、工艺生产线领域、以及风电等领域的优选检测设备。根据XL Flex 探头直径、长度的不同，价格会有一些的差异，因此建议您咨询北京韦林意威特工业内窥镜有限公司，韦林工程师为您推荐具体型号的同时，会告知您优惠的价位、以及更多的特色功能。此外，韦林工业内窥镜还有 XL Detect、Mentor Flex、Mentor Visual iQ 等众多一体化手持式系列产品供您选择。