

# 广东化工粉体水分含量快速检测仪厂家电话

产品名称	广东化工粉体水分含量快速检测仪厂家电话
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-200 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

## 产品详情

粉末干燥状态时，流动性一般较好，如果过于干燥，则会因为静电作用导致颗粒相互吸引，使流动性变差。当含有少量水分时，水分被吸附颗粒表面，以表面吸附水的形式存在，对粉体的流动性影响不大。水分继续增加，在颗粒吸附水的周围形成水膜，颗粒间发生相对移动的阻力变大，导致粉体的流动性下降。当水分增加到超过最大分子结合水时，水分含量越多其流动性指数越低，粉体流动性越差。

一直以来，无机非金属粉体这种新材料在市场上需求量非常大，通过这些年的发展，在国内，粉体企业如雨后春笋般，遍地开花。发展到如今，无机非金属粉体行业基本已经走入相对成熟的阶段，产品质量也走在了国际的前列。但是，2017年以来，环境形势日益严峻，市场淘汰率越来越高，要想在如此严峻的大环境下生存发展，提高粉体产品的质量已经成为企业唯一的出路，只有高质量的产品才能具有强大的竞争力，优胜劣汰，适者生存，这是自然界亘古不变的法则。而要想提高粉体产品的质量，实验室化验设备的选择就显得很重要了，一台性价比好的检测设备能够给企业带来不可忽视的效益。

碳酸钙是用途广泛的无机盐矿物，是地球外壳的天然矿物。按照碳酸钙的分类，分为轻质碳酸钙（PCC）和重质碳酸钙（GCC）两种。随着科学技术的不断发展，目前已开发出活性碳酸钙和纳米碳酸钙。碳酸钙是一种无机化合物，是石灰岩石（简称石灰石）和方解石的主要成分。白色晶体或粉末，无味，露置空气中无反应，不溶于醇。根据碳酸钙生产方法的不同，可以将碳酸钙分为重质碳酸钙、轻质碳酸钙、胶体碳酸钙和晶体碳酸钙。深圳莱希特LXT-200化工粉体水分含量快速检测仪是一款高科技的水分测定仪器，测定数据非常准确，使用却极其简单，无需特殊培训。

深圳莱希特LXT-200化工粉体水分含量快速检测仪产品特点：

无需安装、调试，拆箱即可使用；

操作简单（一键式全自动），省却繁琐的使用步骤；

测定时间短（几分钟）、工作效率高；

加热均匀、性能稳定、测试准确；

用途非常广泛、几乎适用各行业的水分测定。

深圳莱希特LXT-200化工粉体水分含量快速检测仪产品参数：

- 1.最大称量值: 110g
- 2.显示分度值: 0.001g ( 1mg)
- 3.可读性: 0.01%
- 4.水分测定范围：0.01-100%
- 5.称重传感器: 进口电磁力传感器
- 6.温度范围：室温 ~ 180
- 7.加热源: 钨卤环形灯
- 8.加热程序：标准、快速、阶梯
- 9.干燥方式: 自动、定时、手动
- 10.加热时间范围：1~99分钟
- 11.测试参数: 水份含量%、固含量%、测试时间min、温度、现时重量g、测试曲线
- 12.秤盘尺寸: 直径90 ( mm )
- 13.显示器：LCD液显
- 14.通讯接口: 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备（选配）
- 15.外形尺寸: 310\*205\*200 (mm) 长\*宽\*高

深圳莱希特LXT-200化工粉体水分含量快速检测仪由深圳市莱希特科技有限公司研发生产，仪器是由称量单元和加热单元组成，是基于干燥失重原理来测定样品的水份含量。该原理是测量样品水分含量的基础，可以测量几乎所有样品的含水量，无论其类型和形状如何,莱希特水分仪是测试样品水分含量的可靠选择，测试原理满足GB/T 29249-2012 电子称量式烘干法水分测定仪。

广东化工粉体水分含量快速检测仪厂家电话