

批发供应加厚彩色真空收纳袋80X60中号

产品名称	批发供应加厚彩色真空收纳袋80X60中号
公司名称	浙江省海宁市爱丁堡包装材料有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:KR 材质:PET 型号:80X60
公司地址	中国 浙江 海宁市 浙江省海宁市钱江工业园红保路
联系电话	86 0573 87234851

产品详情

品牌	KR	材质	PET
型号	80X60	规格	80X60
颜色	印花	产地	浙江
箱装数量	144	贸易属性	内贸

品名：真空压缩储物袋

材质：pet/pe高强度复合材料，双覆膜设计

规格：小50x60 中80x60 大100x70 特大120x80（单位cm，量大客人也可订做）

用途：衣物、被褥等压缩存储

包装：彩色

使用方法：抽气式（吸尘器或专业抽气泵）

（因出口欧美的需要，我们的产品均已通过欧盟tuv pheinland检测，请放心购买。）

用途：真空压缩袋，可以把满满的一大包被子、衣物，变成薄薄的扁扁的一小袋，压缩后约占压缩前的1/3,一下子

节省一大半的空间。

可用吸尘器、抽气泵,两用真方便。

使用滑片拉链绝对密封。

它利用大气压原理,创造性地将物品压缩成为薄薄的一片,具有节省空间、防潮、防霉、防蛀、防臭等作用...

50x60 约可放轻薄衣物数件

80x60 约可放冬衣3~5件，被子1条

100x70 约可放冬衣5~7件，被子1~2条

120x80 约可放冬衣7~10件，被子2~3条

120x90 约可放冬衣7~12件，被子2~3条

使用方法：

- 1、把衣物等放入压缩袋之前，先清洗干净或干洗后，折叠成便于存放的形状放入袋中
- 2、从压缩袋的一端，用手压住滑片拉链，缓慢而轻巧的拉向另一端。如还有松弛的地方，请再拉一次
- 3、打开魔力阀的封拉链，把吸尘器或抽气泵的前端插入紧贴衣类，打开吸尘器便能快速压缩，并用手拍打袋的表面调整借助内的压缩形状
- 4、衣物等被压缩后不要关闭吸尘器的开关，先拔出吸引管后再反复用手指从左到右压住封口拉链，直到

没有挤压的“嘎嘎”封闭声音

使用注意事项：

- 1) 衣服、被子等物品应尽量放在袋子里边，至少离封口拉链数厘米。大的物品勿强行放入。
- 2) 封口拉链部分，如有纤维、灰尘进入，会降低密封性能，要用沾水纱布擦拭干净后才关闭拉链。
- 3) 抽好后最好要用滑片在封口重复来回拉一次，保证封口的密封。
- 4) 袋子一定要在充气前后都要注意，不要让锐物刮着，在柜子或其它的地方存放时，也要注意一下存放地点有没有锐物，以保证袋子的完好

品名：真空压缩储物袋

材质：pa/pe高强度复合材料，双覆膜设计

规格：小50x60 中80x60 大100x70 特大120x80（单位cm，量大客人也可订做）

用途：衣物、被褥等压缩存储

包装：彩色

使用方法：抽气式（吸尘器或专业抽气泵）

（因出口欧美的需要，我们的产品均已通过欧盟tuv Rheinland检测，请放心购买。）

用途：真空压缩袋，可以把满满的一大包被子、衣物，变成薄薄的扁扁的一小袋，压缩后约占压缩前的1/3,一下子

节省一大半的空间。

可用吸尘器、抽气泵,两用真方便。

使用滑片拉链绝对密封。

它利用大气压原理,创造性地将物品压缩成为薄薄的一片,具有节省空间、防潮、防霉、防蛀、防臭等作用...

50x60 约可放轻薄衣物数件

80x60 约可放冬衣3~5件，被子1条

100x70 约可放冬衣5~7件，被子1~2条

120x80 约可放冬衣7~10件，被子2~3条

120x90 约可放冬衣7~12件，被子2~3条

使用方法：

- 1、把衣物等放入压缩袋之前，先清洗干净或干洗后，折叠成便于存放的形状放入袋中
- 2、从压缩袋的一端，用手压住滑片拉链，缓慢而轻巧的拉向另一端。如还有松弛的地方，请再拉一次
- 3、打开魔力阀的封拉链，把吸尘器或抽气泵的前端插入紧贴衣类，打开吸尘器便能快速压缩，并用手拍打袋的表面调整借助内的压缩形状
- 4、衣物等被压缩后不要关闭吸尘器的开关，先拔出吸引管后再反复用手指从左到右压住封口拉链，直到

没有挤压的“嘎嘎”封闭声音

使用注意事项：

- 1) 衣服、被子等物品应尽量放在袋子里边，至少离封口拉链数厘米。大的物品勿强行放入。
- 2) 封口拉链部分，如有纤维、灰尘进入，会降低密封性能，要用沾水纱布擦拭干净后才关闭拉链。
- 3) 抽好后最好要用滑片在封口重复来回拉一次，保证封口的密封。
- 4) 袋子一定要在充气前后都要注意，不要让锐物刮着，在柜子或其它的地方存放时，也要注意一下

存放地点有没有锐物，以保证袋子的完好