

# 连云港恒温恒湿箱 台式恒温恒湿箱 广东科翔产品

产品名称	连云港恒温恒湿箱 台式恒温恒湿箱 广东科翔产品
公司名称	广东科翔智能检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道桑园社区明园路3号
联系电话	18027568865

## 产品详情

### 步入式恒温恒湿箱材料说明

5 『结构与材料』 5.1.外箱材料镀锌彩色钢板，电解板静电喷涂恒温恒湿箱

满足非标高温压力要求5.2.内箱材料SUS304#不锈钢板5.3.保温层厚100MM硬质聚胺脂发泡及部份玻璃棉5.4箱门双开门一式，左右开5.5.观察窗左右门上各附有400\*600MM发热防汗3层真空大玻璃观察视窗一套，并在箱体左右两侧各附有400\*600MM发热防汗3层真空大玻璃观察视窗一套5.6.测试孔在箱体左、右侧各1个（带软质耐老化橡胶塞）5.7.密封原装进口硅胶密封条5.8.压力平衡口1寸排水共用型5.9.设备排水口标配1/2内箱凝结水及机组余水排水口5.10.照明灯防爆节能灯2组，开关设在PLC触摸屏上，具有自动关闭功能5.11.斜坡大门底部设有斜坡装置，方便样品车推入箱内试验6恒温恒湿箱 『送风测温系统』 参考图片

6.1.送风特点高均匀度上部出风下部回风 6.2.循环马达台湾雨田

6.3.风轮耐高低温铝合金叶片多翼离心式风轮 6.4.温度传感器PT100铂电阻温度传感器

(台湾松启)，另外增加4路温度通道，实时监控试验箱内的温度变化 7 『冷冻系统』 参考图片

7.1.制冷方式机械式蒸汽压缩复叠式 7.2.制冷压缩机半密闭压缩机（德国博客）

7.3.热交换器钎焊式板式换热器（台湾高力） 7.4.制冷剂非氟环保R404A+R23（美国杜邦）

7.5.冷凝器壳管式高效水冷冷凝器（中美合资永强） 7.6.蒸发器高效多段式带亲水膜翅片蒸发器

（翅片加厚型）（中美合资永强） 7.7.油分离器艾默生AW系列（美国） 7.8.热力膨胀阀热力膨胀阀

丹佛斯（丹麦） 7.9.手调膨胀阀手调膨胀阀 霍尼韦尔（美国） 7.10

电磁阀丹佛斯（丹麦） 7.11.干燥过滤器丹佛斯（丹麦） 7.12.高压开关丹佛斯（丹麦） 7.13.单向阀丹佛斯

（丹麦） 7.14.制冷系统特点依不同工况自动切换制冷系统流量，恒定段切断多余系统保持实现节能运行

。

## KXT3213型双温水压试验机

### 恒温恒湿箱概述：

本设备符合IEC60335/GB4706.12标准。专门为淋浴房、浴缸、洗衣机、贮水式热水器提供冷热水及安全装置做耐压测试。设备采用不锈钢及工业铝型材制作，外形美观大方，可程式恒温恒湿箱，不生锈。设备热水箱与冷水箱温度独立控制，分开使用，又可以连通组合一起使用；供水泵采用不锈钢离心泵；PLC、人机界面及变频器控制，能自动按规定的速率加压，到设定压力后能自动稳压到设定时间，设备配两套控制触摸屏，使设备在两个试验室内均可以对设备进行控制。

### 恒温恒湿箱特点：

1. 不锈钢及铝型材制作，不生锈。
2. 试验过程自动制作，连云港恒温恒湿箱，试验过程稳定可靠。
3. 通过人机界面设定冷热水温度、加压速率、最恒温恒湿箱大压力，可以进行多种试验。
4. 采用高精度数字压力表，数据准确，并且数据可反馈至PLC，以实现自动控制。
5. 双人机界面，台式恒温恒湿箱，另一个实验室可对设备进行远程控制。

### 恒温恒湿箱功能参数：

1. 工位数：2个，150L恒温恒湿箱，工位间独立工作、独立控制。
2. 贮水箱：两个，一个供水冷，一个供热水，也可以连通作为一个水箱使用。
3. 透明水位观测管，带贮水容积指示刻度(单位:升).

#### 4. 冷水箱：

u 容积：500L。

u 冷水温度：5 -RT。

u 水温波动度：±0.5 。

u 水温偏差：±0.5 。

u 仪表显示精度：±0.1 。

u 制冷方式：风冷式冷水机，功率5hp。

#### 5. 热水箱：

u 容积：500L。

u 冷水温度：RT-95 。

u 水温波动度：±0.5 。

u 水温偏差：±0.5 。

u 仪表显示精度：0.1 。

u 加热元件：不锈钢电发热管，功率15KW。

恒温恒湿箱 注：当两个水箱连通使用时，温度范围为5-95 。

6. 试验压力：0-2.5mpa。

7. 试验压力上升速度：0-0.2mpa/s

8. 压力精度：0.005Mpa。

9. 调压方式：自动变频调压。

10. 流量范围：3-20Lpm。

11. 流量计：LWGY-10。

12. 流量计精度：0.1Lpm。

13. 变频器控制方式：PLC控制。

14. 钢质机架、外表静电喷涂。

15. 外形尺寸：L2000mmXW850mmXH1850mm。

16. 电源：AC380/50HZ/25KW.

恒温恒湿箱主要配置：

- |                     |    |
|---------------------|----|
| 1、风冷工冷水机            | 1台 |
| 2、加热系统              | 1套 |
| 3、不锈钢高压离心泵          | 2台 |
| 4、不锈钢离心泵            | 2台 |
| 5、变频器               | 2台 |
| 6、不锈钢供水管道（含流量、压力控制） | 2套 |
| 7、不锈钢冷水箱（500L）      | 1套 |
| 8、不锈钢热水箱（500L）      | 1套 |
| 9、温控仪               | 2套 |
| 10、三菱PLC            | 1台 |

11、 国产人机界面                      2台

12、 控制箱                                1套

恒温恒湿箱设备操作使用应由受过本公司相关培训的人员进行。并在使用设备之前，请仔细阅读配套说明书，并依照规定的控制程序进行操作，可使您顺利的完成操作。

本公司 恒温恒湿箱设备未经本公司授权不能做任何的改动或改变设备/部件用途，否则将取消保修义务。

必要的维修工作由本公司售后维修部门负责完成，这样恒温恒湿箱设备的使用安全才有保障。只有本公司维修人员或授权的专业人员（有一定的教育程度和经验）才允许对电器、制冷部件进行维修处理。

维护保养及清洁工作可由用户按照保养计划实施，正确的保养方法可延长设备的使用寿命。为了使您迅速掌握本恒温恒湿箱设备的正确操作方法，本说明书详细叙述了产品的特点，操作须知.适用范围，按装场所及性能特点，操作说明丛等。请充分利用本说明书，并依照规定的程序操作，可使您每次都能顺利的操作使用。

本公司所有产品均经过严格的品质检验才出厂，您可安心使用，若有任何困难及疑问，请与当地代理商联系或直接致电本公司售后服务部。

连云港恒温恒湿箱-台式恒温恒湿箱-广东科翔产品(优质商家)由广东科翔智能检测技术有限公司提供。广东科翔智能检测技术有限公司（[www.kxtgd.com](http://www.kxtgd.com)）在试验机这一领域倾注了无限的热忱和热情，广东科翔一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：唐先生。