

# 冻干机无线温度验证仪

产品名称	冻干机无线温度验证仪
公司名称	深圳市道信和科技有限公司
价格	9800.00/支
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区龙胜工业区16栋603
联系电话	0755-81484129 13760237069

## 产品详情

### 冻干机温度验证仪

#### 产品描述

型号规格: RC-T200D 产品简介: RC-T200D 冻干机温度验证仪产品采用高温防爆电池供电, 无需外部电源。产品的精度可达0.1, 分辨率达0.01, 湿热灭菌验证用探头最高承受温度为140, 干热灭菌验证用探头最高承受温度达400 (需加隔热套), 冻干隔板均匀性验证用探头承受温度-80 (需加隔热套)。冻干机无线温度验证仪性能参数: 技术指标: 测温范围: -80 ~140 -100 ~400 (仅EXT型加屏蔽隔热罐) 温度精度:  $\pm 0.1$  (-80 ~140)  $\pm 0.2$  (其他温度范围) 分辨率: 0.01 记录容量: 10000组 记录间隔: 2秒~1小时(可程序设定) 电池寿命: >1年(高温电池可更换) 计时误差: <25秒/24小时 物理性能: 材料: 316L医用不锈钢、PEEK 重量: 150g 尺寸: 25 x 49 mm 温度传感器: PT1000(1/3B) 防爆等级: Exia B T4 本安防爆 (ISO/IEC 17025-2005)

#### 无线温度验证系统工作站及软件

#### 型号规格: RC-DR200

产品简介: RC-DR200数据读取器是由本公司自主研发, 用于ValTrace无线验证系统多探头数据设置、读取的通讯装置。该产品采用USB接口, 配合系统软件可以自动识别各种数据记录仪, 自动轮询、传输数据。温度验证软件 (Valtrace2.0.0) 符合FDA 21CFR Part11和新版GMP的相关要求。· 软件报告功能强大, 可以生成“趋势图”、“温度数据报告”、“温度统计报告”、“致死率报告”、“致死率统计报告”、“设置报告”、“校准报告”“探头分布图”。· 自动进行平均值、最大值、最小值、最大值-平均值、最小值-平均值、最大值-最小值的相关统计, 自动分析冷点。.. 原始数据一经生成, 不可更改。.

详细记录校准和验证所针对的设备、加载阶段、校准人、验证人等相关信息；· 3点的校准功能；· 安全可靠的系统管理，具备用户权限管理功能，自动生成操作日志，可跟踪报表打印；· 终身免费升级

性能参数：

技术指标：

系统支持 Windows2000、XP系统数据接口 USB接口读取通道 8 通道工作温度 0 ~ 50  
工作湿度 0~99 %RH 无结露

物理性能：

材料 进口亚克力尺寸 180 × 105 × 13 mm重量 335 g

功能特点： 1) 数据读取操作简便，体积小、重量轻，携带方便； 2)  
USB通讯接口，方便和各种台式或笔记本电脑进行连接； 3)  
USB供电，无需其他电源接线；  
4) 一次可读取8个通道数据，可更换多组记录器进行读取；（系统软件最大支持128个记录器）

冻干机温度验证仪应用领域：

- 1) 灭菌验证（湿热灭菌、干热灭菌、EO灭菌和冻干机温度验证等）
- 2) 无菌验证
- 3) 食品生产(巴氏灭菌验证、灭菌隧道验证、杀菌锅、超高温灭菌等)
- 4) 恒温培养箱的温度分布测量
- 5) 产品运输过程中的温度控制

产品符合JJF 1366-2012 《温度数据采集仪校准规范》；符合JJF 1101-2003  
《环境试验设备温度、湿度校准规范》。

产品符合：《药品生产质量管理规范》（2015年修订）；《药品生产验证指南》（2003年版）；仪器符合FDA21CFRPart 11条款的规范要求，同时满足 EN285、EN554以及HTM2010等法规的具体要求。