

土壤修复 重金属药剂

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 土壤修复 重金属药剂 |
| 公司名称 | 无锡三泉环保工程有限公司 |
| 价格 | 18000.00/吨 |
| 规格参数 | 三泉环保:重金属去除剂 |
| 公司地址 | 无锡市五星家园258号1412室 |
| 联系电话 | 0510-85188515 18151510656 |

产品详情

一、产品介绍 本药剂适用于所有工业废水中SS的去除，侧重对含重金属离子废水的处理，能快速有效包覆、絮凝污水中的游离态重金属离子及各种悬浮物，可同时去除多种重金属离子(去除率95以上)，同时可以除色、除味，并兼具一定的脱氮除磷降解效果。

二、性状描述

三、适用范围

各类含重金属离子废水的絮凝，包括汽车配件、机械、表面处理、电镀、五金、制革等废水絮凝。

四、产品优势 (1) 工序简单，剂量少，反应快，总成本低；

(2) 吸附力强，处理后污泥颗粒大、透水性好；

(3) 对重金属包覆絮凝在自然条件下不再溶出，无二次污染；

(4) 能解决一般絮凝剂解决不了的问题。

五、使用方法 1.实验室小试步骤

在正常使用前，可先在实验室进行小试实验，以确认使用效果和用量，方法如下：（小试水样取水点：水处理工艺中投加絮凝剂前的水样或需要絮凝处理的水样，实验中搅拌使用磁力搅拌器）；

分别量取200ml废水；依次投加SQ-A（如50ppm、100ppm、200ppm等）；

快速搅拌3分钟，再将搅拌速率调慢，防止絮体打碎，慢速搅拌2分钟，固液分离；

观察各药剂用量的絮凝情况，根据需要的处理效果以确认药剂用量。

注：若水样中含有重金属离子，则步骤固液分离后，取上清液过滤分析重金属离子含量。

2.现场使用 药剂使用：本药剂为干粉投加，需要在现场投药点安装干粉投料机。投加量：适水质而定；具体投加量请通过小试实验确定。

使用条件：适用废水pH值范围为6-12；安装电机搅拌，保证药剂与污水混合均匀。

六、包装和储存 (1) 严禁置于潮湿、炎热、暴晒、雨淋之处；

(2) 20公斤，塑料内袋封装，外袋编织袋包装；

(3) 保质期：一年，保质期同包装、存储环境等诸多保存因素有关。

七、注意事项 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，佩戴防尘口罩，避免吸入粉尘；使用时避免洒落在地上，本产品遇水易使人滑倒，注意防滑；搬运时要轻装轻卸，防止包装损坏。