# RoHS分析仪 EDX荧光光谱仪 京国艺科技

产品名称	RoHS分析仪 EDX荧光光谱仪 京国艺科技
公司名称	北京京国艺科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京经济技术开发区科创十四街99号汇龙森三园 33栋C座9层904室
联系电话	13911658966

# 产品详情

#### RoHS检测仪的应用领域

我公司的产品已被广泛应用于技术监督部门、进出口检疫及生产制造企业。我公司秉承"质量和服务永远是国艺的生命线!"的宗旨,将生产和售后服务视为公司的生存大计。提高产品质量,完善售后服务是公司始终追求的目标。我公司于2006年通过ISO9001国际质量体系认证。目前公司现有大本以上学历员工占公司总员工的70%,并在深圳、昆山设立分公司。

# {精}{长}

#### RoHS检测仪的应用领域:

- 1、海关、质检局,第三方测试机构等专业测试机构QA检验。
- 2、计算机、电话机、相机、手机等电子制造业QC,IQC、IPQC、QA检验。
- 3、玩具、游戏机、文体设备等制造业QC,IQC、IPQC、QA检验。
- 4、礼品、饰品、小五金等制造业QC,IQC、IPQC、QA检验。
- 5、家具,油漆、涂装等制造业QC,IQC、IPQC、QA检验。
- 6、纺织品、皮革、食品等制造业QC,IQC、IPQC、QA检验
- 7、冰箱、洗衣机、微波炉、空调等大型家用电器制造业QC,IQC、IPQC、QA检验。
- 8、吸尘器、熨斗、干燥机、钟表等小型家用电器制造业QC,IQC、IPQC、QA检验。

- 9、收音机、电视机、乐器等视听制造业QC,IQC、IPQC、QA检验。
- 10、机床、加工设备、电动工具等制造业QC,能量色散X荧光光谱仪,IQC、IPQC、QA检验。

### 想要了解更多,赶快拨打图片上的电话吧!!!

### rohs样品拆分规则(二)

"京国艺"立足国内市场,以时代赋予的历史责任感和持续创新的精神,于2005年正式推出应对欧盟RoHS指令的GY-MARS/T系列X荧光光谱仪产品,RoHS分析仪,为客户提供RoHS快速检测的解决方案。GY-MARS/T系列X荧光光谱仪可以对欧盟RoHS指令所限定的元素:(Pb)、(Cd)、(Cr)、(Hg)、(Br)、(Cl)进行定点痕量检测,EDX荧光光谱仪,精度和检测下限完全满足客户进行快速无损检测的需求。

{精}{长}

## rohs样品拆分规则(二):

- 5. 当拆分对象难以进一步拆分且重量 10mg时,不必拆分,作为非均质检测单元,直接提交检测。
- 6. 当拆分对象难以进一步拆分,粒径 2mm,或体积 4mm3时,不必拆分,可以整体制样,作为非均质检测单元,直接

提交检测。

- 7. 样品的平坦部位要达到5\*5mm,若有需要,则要对样品进行前处理(如:削平等)。
- 8. 在满足检测结果有效的前提下,对于经拆分后样品无法满足检测需求量时,可采取适当归类 ,一同制样,直接提交检

测。

## 想要了解更多,赶快拨打图片上的电话吧!!!

#### rohs检测仪

北京京国艺科技发展有限公司的产品已被广泛应用于技术监督部门、进出口检疫及生产制造企业。我公司秉承"质量和服务永远是国艺的生命线!"的宗旨,将生产和售后服务视为公司的生存大计。提高产

品质量,完善售后服务是公司始终追求的目标。我公司于2006年通过ISO9001国际质量体系认证。目前公司现有大本以上学历员工占公司总员工的70%,并在深圳、昆山设立分公司。

RoHS分析仪EDX荧光光谱仪

性能

自动切换准直器和滤光片,分别针对不同样品

特别开发测量软件,操作界面十分友好

内置高清晰摄像头,方便用户随时检测样品

高贵时尚的外型,带给您全新的视觉冲击

精准的自动移动平台,更精准方便地调节样品位置

采用美国原装进口的第五代信号处理器DP5,大幅提高光谱仪测量的确定性和准确度

配合自动移动平台全新开发的样品定位系统,实现一"点"到位,"点"哪测哪

鼠标轻点样品视图中需要检测部位,台式RoHS分析仪,GY-MARS/T5800将移动样品至位置,完成检测。

## 想要了解更多,赶快拨打图片上的电话吧!!!

RoHS分析仪-EDX荧光光谱仪-京国艺科技(推荐商家)由北京京国艺科技发展有限公司提供。RoHS分析仪-EDX荧光光谱仪-京国艺科技(推荐商家)是北京京国艺科技发展有限公司(www.jingguoyi.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:郭经理。同时本公司(www.51rohs.cn)还是从事X荧光光谱仪,RoHS分析仪,有害物质分析仪的厂家,欢迎来电咨询。