

TSI8530气溶胶检测仪价格 华仪通泰

产品名称	TSI8530气溶胶检测仪价格 华仪通泰
公司名称	北京华仪通泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡西路名流未来大厦1015
联系电话	13466327034

产品详情

美国TSI 8038口罩密合度测试仪 产品参数

密合度系数 大于10，TSI-8534原理，000，1-200(N95型)典型的密合度系数测试精度
± 10%读数可测试的呼吸器种类 Full-face elastomeric(弹性面罩)

Half-face elastomeric(弹性半面罩)

NIOSH系列-100filtering-facepiece

NIOSH系列-99filtering-facepiece

NIOSH系列-95filtering-facepiece密合度系数测试 直接密合度系数测试 (Cout/cin) *尺寸 (HDW) 17 cm x 22 cm x 24 cm (6.75 in. x 8.5 in. x 9.5 in.)重量 主机 3.1 kg (6.8 lb) 含标准附件和箱子 8.2 kg (18 lb.)供电 100 to 250 VAC, 50 to 60 Hz流量 采样 350cm³/min 总流量 1000 cm³/min (标称值)温度范围 操作 0 to 35 (32 to 100 ° F) 存储 -40 to 70 (-40 to 160 ° F)酒精 工作时间 6 hours at 21 (70 ° F) 酒精类型 99.5%+ 异bing醇 (分析纯)携带箱 尺寸(HWD) 9 in. x 14 in. x 21 in.(23 cm x 36 cm x 53 cm)Pass/Fail设定 用户选择：0 到 10, 000FITPRO Fit Test Software 的 PC 硬件配置选件 Model 8907 密合度测试卡片打印机 8025 测试套件 8025-N95 N95 型测试探头套件

美国TSI AM510便携式防爆粉尘仪产品特点：

小巧、轻便、操作简单、安静，而且坚固锁定键盘功能，防止无意间触碰按键采样流量可调智能式电池管理，显示精的运行时间、很大电池电量以及充电速度内置泵，可使用对粒子进行尺寸选择的采样通道内置切割器，可选择“none”(无)、PM1.0、PM2.5或PM10切割实时显示粉尘浓度(mg/m³)，数据采集时显示“on-the-fly”TWA显示统计数据：很大值、很小值、平均值、使用时间和8小时TWA便捷的预编程，以执行职业暴露采样记录长期、多组测试数据，并可通过TRAKPROTM软件进行数据分析、作图和撰写报告USB接口，连接计算机更容易长效可反复充电的NiMH电池，消除记忆效应。也可选择AA电池

本质安全认证：Exia，Class 1 Groups A、B、C、D。安全等级为T2A（使用801724电池时）/T2C（使用801722电池时）。注：使用801708电池时非本质安全。

美国TSI AM510便携式防爆粉尘仪产品简介：

注：AM510已于2017年停产，现替代型号为AM520。

美国TSI AM510便携式防爆粉尘仪可以实时显示粉尘浓度，还可检测PM1、PM2.5及PM10的浓度。仪器体积小、操作简单、测试结果准。美国TSI

AM510便携式防爆粉尘仪广泛应用于煤矿及石油等行业现场粉尘浓度检测。美国TSI AM510便携式防爆粉尘仪经过本安认证可在危险场合应用。

SIDEPAK™ AM510个人粉尘仪适用于工业卫生和职业安全，可实时显示粉尘浓度并记录数据。结构简单，运行安静，便于携带，很大限度地减少干扰和工作人员的不舒适性。内置采样泵，并可根据不同需要，选择不同通道进行采样。

AM510个人粉尘仪包含TSI的智能电池管理系统，能监测电池状态、显示精确的运行时间。

AM510个人粉尘仪既显示实时气溶胶浓度，也显示8小时平均值（TWA）。此外，AM510经过UL本质安全认证，适合在炸性或危险环境中使用。方便的数据记录、更长的电池寿命，都使得AM510成为长期采样的理想之选。而随仪器提供的TRAKPRO™数据分析软件，更让数据的传输、处理更加方便有效。

TSI8530气溶胶检测仪价格-华仪通泰(图)由北京华仪通泰科技有限公司提供。“气体检测仪、水质分析仪、核辐射检测仪、环保检测仪器、电工仪表”就选北京华仪通泰科技有限公司（www.511718.com），公司位于：北京市丰台区马家堡西路名流未来大厦1015，多年来，华仪通泰坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华仪通泰期待成为您的长期合作伙伴！