

徐水布氏硬度计 携带式布氏硬度计 天津莱试

产品名称	徐水布氏硬度计 携带式布氏硬度计 天津莱试
公司名称	天津市莱试实验仪器技术服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区郁江道17号南京理工大学北方研究院三层
联系电话	13902156141

产品详情

杠杆加荷，自动对零，携带式布氏硬度计，试验过程自动化，非金属材料硬度测量XHRD-150型电动塑料洛氏硬度计概述：电动塑料洛氏硬度计XHRD-150型可用来测定塑料、复合材料和各种摩擦材料及软金属、非金属软材料的硬度。杠杆加荷、自动对零、试验过程自动化、非金属材料硬度测量采用自动对零专用表、自动加卸荷机构，示值精度高，性能稳定可靠

HSRD-45型电动表面洛氏硬度计概述：

电动表面洛氏硬度计HSRD-45可用来测定钢材、合金钢、硬质合金及金属表面处理后——如渗碳、氮化、电镀层的表面洛氏硬度值，是机械、冶金及计量部门不可缺少的硬度测量仪器。HSRD-45表面洛氏硬度计是新一代表面洛氏硬度计，由于本硬度计采用了具有世界先进水平的示值指示表盘 - 自动对零专用表，数显布氏硬度计经销，无磨擦主轴及自动加卸荷结构，所以在测量的过程中，徐水布氏硬度计，无人为误差产生，提高了示值精度表盘直接读数，HRN、HRT标尺精度符合GB/T230.2 ISO 6508-2 和美国ASTM E18。

产品

HS-19A型肖氏硬度计特性

体积小，携带方便，数显肖氏硬度计，操作简单表盘直接读数机械手动测试过程，无需电气控制广泛适用于生产现场中的品质，工作环境适应性强精度符合GB/T434 1 .JB/T8284 HS-19A型肖氏硬度计应用范围

可测定黑色、有色的肖氏硬度特别适用于轧辊、机床轨道等零件 HS-19A型肖氏硬度计主要技术规格

测量范围：20-100HSD冲头落下高度：19毫米外形尺寸：162 x 142 x 352 毫米重量：约10千克主要附件V形试台：1个准肖氏硬度块：3块附加底座（供测圆形工件用）：1个

徐水布氏硬度计-携带式布氏硬度计-天津莱试(推荐商家)由天津市莱试实验仪器技术服务中心提供。徐水布氏硬度计-携带式布氏硬度计-天津莱试(推荐商家)是天津市莱试实验仪器技术服务中心（www.tjlaishi.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曾先生。