

3M466LA砂纸

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 3M466LA砂纸 |
| 公司名称 | 南昌市瑞庄研磨科技有限公司 |
| 价格 | 550.00/卷 |
| 规格参数 | 3M:466LA A3 A5:A7 |
| 公司地址 | 高新区瑶湖西五路龚杏产业城27栋 |
| 联系电话 | 18070029876 |

产品详情

3M 466LA砂纸 3M466LA金字塔研磨砂碟 3M自粘砂碟 3M 466LA研磨砂碟 产品产地: 美国
本产品时使用在涂装后车身有疵点, 小颗粒的去除。在加工棱角部位时不会对零件造成损伤. 与3M 3125
气动打磨机配合,打磨机托盘与圆片接触直径略小于圆片为30MM,打磨时需加水滴在待研磨表面.
用途: 上涂装后小颗粒的去除等 标准尺寸: 31.75mm 无孔 联结方式: 压敏胶 (PRESSURE SENSITIVE
ADHESIVE/PSA) 3M466LA精密研磨砂碟 碳化硅颗粒 A3淡绿=5000#/A5灰=3000#/A7紫=2500# 500片/卷
4卷/箱 466LA 数字系统: 4:碳化硅 6:千分之三英寸背基 6:防堵塞表面处理 L:薄膜背基
A:涂附颗粒为金字塔结构

3M Trizact磨料更锋利, 且保持一致的切削力, 从而带来预期表面效果以及更均匀的质量。

在进行玻璃瑕疵修复、可丽耐与丙烯酸酯固体表面处理时, 可实现高度亮泽

用于汽车表面的3M两步式补漆工艺的理想之选

非常适用于迷你型偏心打磨机, 打造抛光度好的表面效果

详细信息

与纸基和膜基磨料相比, 可呈现更精密的表面效果

3M Trizact Finesse-it薄膜砂卷466LA采用3M微复制技术，将微米级碳化硅颗粒制成微小研磨矿砂金字塔，然后涂于不可压缩聚酯背基上。

随着金字塔磨损，新的尖锐矿砂会不断暴露，以便进行均匀切削，并呈现预期优秀的表面效果。3M Trizact Finesse-it薄膜砂卷可提供A3、A5与A7三种粒度的产品以用于各种面漆，并适应大多数表面效果与工艺要求。每卷由500片单独的膜基砂碟构成。可快速取用并将其附着在旋转工具或偏心砂光机上。

与传统的磨料不同，3M Trizact Finesse-

it薄膜砂卷466LA更锋利，且保持一致的切削力，打造预期表面效果以及更均匀的质量。3M

Trizact研磨砂碟持续时长可为传统砂碟的数倍，且可打造精准表面效果控制，如操作者可减少操作步骤，工艺步骤更少、磨料耗用更节省。Trizact磨料整个表面上均匀分布着三维结构，保证了一致性能并消除了砂碟与砂碟之间的差异