

医院40KW汽油发电机配电柜

产品名称	医院40KW汽油发电机配电柜
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

医院40KW汽油发电机配电柜 欧洲狮发电机静音汽油发电机组有静音工作站，静音自动化发电机组，静音汽车电站，静音挂车电站等多种设计型式。静音汽油发电机组性能稳定，运行可靠、排放低、燃油消耗率低。通过旋转油针进出来调节燃油与空气的混合比，油针旋入进油少，混合气变稀；旋出进油多，混合气变浓。混合比太稀，动机转速不稳；混合比太浓、气缸排出浓烟、动机转速变慢。调整时，先调主油针、后调副油针，起动时先将主油针旋出3—4圈，加负荷后，顺时针慢慢旋入，直到发动机转速稳定。若电压表还在5V以上且不稳定，将副油针旋入，后慢慢旋入，调到转速稳定为止。

技术参数

产品型号：B-40GDI

额定功率：40KW

备用功率：42W

额定频率：50Hz

额定电压：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机型号：OU-510GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：48L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1520mm

宽：780mm

高：1060mm

整机净重：420KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护

装置汽油发电机组的时候，请严格按下方原则：

- 1.汽油发电机组燃油回油管路的衔接不应造成回油拥塞，梗塞会造成造成回油压力过大。
- 2.油箱放置后，高油面不能比机组底座高出2.5米，如大型油罐油面高于2.5米，应在大型油罐与机组之间加日用油箱，使直接送油压力不大于2.5米。同时要采用办法保障在汽油发电机组不工作期间，不容许燃油依附重力，通过进油管路或喷油管路流入汽油机。
- 3.油箱内装的燃油容量应当保证天天的日常供给。
- 4.油口处的阻力不许可过所用发动机能数据单上规定的应用清洁滤芯时的规定值。这个阻力值是树立在汽油发电机组燃油箱装一半燃油的基本上的。
- 5.油箱存放地位必需保险并避免火灾，油箱或油桶应独自放在看得见或门寄存的处所，恰当地离汽油发电机组远点，且严厉划定不准抽烟。