

# 新华化工科技BGZX--02特种防护服 一体化防护服 厂家直销

产品名称	新华化工科技BGZX--02特种防护服 一体化防护服 厂家直销
公司名称	山西新华化工科技有限公司
价格	1900.00/个
规格参数	品牌:邦固 型号:BGZX--02 材质:PVC和氯丁胶的防化服面
公司地址	太原市尖草坪区新兰路33号东门外
联系电话	15513073119

## 产品详情

### 一、主要技术指标

#### 1.抗化学品渗透性：

在80%H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>、60%HNO<sub>3</sub>、30%HCL、30%HF、6.1mol/LNaOH溶液中浸泡1h不渗透。

2.抗汽油性能：在120#汽油中浸泡5min无裂纹、不发粘。

3.涂覆PVC和氯丁胶的防化服面料具有阻燃性：有焰燃烧时间 10S、无焰燃烧时间 10S、损毁长度 10 cm。

4.耐老化性能：在125摄氏度气温环境中24h不粘不脆裂。

5.耐寒性能：在-40摄氏度气温环境中5min无裂纹。

6.通风系统分配阀性能：

定量供气流量：(5±1) L/min

手控供气流量：30L/min

7.全封闭式防化服的超压排气阀在流量为30L/min时，通气阻力为(100-200) pa。

8.半封闭式防化服具有抗渗水性能。

9.防化服的防化胶靴具有防酸、碱等化学品渗透、抗刺穿、抗切割、防滑、防砸等性能。它的防化手套具有防酸、碱化学品渗透、灵巧性高的性能。

## 二、使用方法

### 1、气密式防化服使用方法

(1) 首先按正压式消防空气呼吸器说明书要求佩戴空气呼吸器

(2) 将防化服密封拉链拉开，先伸入右脚，再伸入左脚，将防护服拉至半腰，然后将背囊罩上空气呼吸器。

(3) 将专用三通的快速接头与正压式消防空气呼吸器插头座连接，二个快速插座分别与供给阀和通风系统分配阀的快速接头连接。打开气瓶开关，戴好空气呼吸器的全面罩。

(4) 先呼吸几次，确认呼吸及其他一切正常后两袖，佩戴好大视野连体头罩，拉合气密拉链。

(5) 按动设在防化服外面左上胸上的通风系统分配阀的手动按钮，开始快速向防化服内充气，大约30秒后防化服鼓起，此时可以进入作业现场。

(6) 作业完毕后，在安全区脱下防化服和卸下空气呼吸器，操作序为：

a. 拉开气密拉链，摘下大视野连体头罩，脱下两袖。

b. 摘下全面罩，关闭气瓶开关，将专用三通与空气呼吸器、供给阀和通风系统分配阀的快速接头或快速插座分离开。

c. 脱下防化服，卸下空气呼吸器。

## 2、半封闭式防化服使用方法

(1) 将防化服密封拉链拉开，先伸入左脚，然后穿上两袖，戴好头罩，拉合密封拉链。

(2) 按正压式消防空气呼吸器说明书要求佩戴空气呼吸器。

(3) 打开气瓶开头，戴好空气呼吸器的全面罩，要使全面罩与防化服的头罩密封良好。试呼吸几次，确认呼吸器及其它一切正常后即可进入作业现场。

(4) 作业完毕，应在安全区卸装，卸装顺序为先摘下空气呼吸器的全面罩，关闭气瓶开关，卸下空气呼吸器，最后拉开密封拉链，脱下防化服。