

:日本CTK公司HOTMARKER原装色带

产品名称	:日本CTK公司HOTMARKER原装色带
公司名称	深圳市鑫皓电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区民治白石龙二区97栋
联系电话	13751171956

产品详情

大量供应:日本CTK公司HOTMARKER原装色带型号 颜色 幅(mm) 长度(m) 包装(卷/盒)C111-30-50 黑 30 50 10 C112-30-40 黑 30 40 10 C121-30-50 白 30 50 10 C122-30-40 白 30 40 10S611-20-200黑 20 200 12 S625-20-200白 20 200 12C151-30浅黄30 50 10C152-30黄C132-30C151-50浅黄50 50 10C152-50黄50 50 10C132-30红30 50 10C132-50红50 50 10C161-30浅蓝30 50 10C163-30蓝30 50 10C161-50浅蓝30 50 10C163-50蓝30 50 10适用机型:KSS热烙式印字机SP-1W,SP-1 SP-10 SP-10 SP1000 HOTMARKERSP2000,SP3000/H201-FC,H301-FC,H401-FC,H402A,H80-A H402-12,H402A-12,HTS-2,HTS-2A

日本KYORITSU水质离子测试包共有41种不同类别，经由简易的操作，即可测出低浓度的水质分析。简易水质离子测试包是利用一支长度约7公分，外径1公分的PE塑料制封闭性试管，内部装填了一次测定需要量的调制试药。使用时先将试管前端的预埋线拉出，再吸入欲测定的液体样本，待水溶液与试药反应变色后，于指定时间内比对标准色卡，判断其浓度值。日本KYORITSU水质离子测试包使用安全、简单且广泛的使用在废水管理、环境污染等调查研究。透过测试包表面所显示的颜色，便能量度出污水中金属或化学品的浓度，可广泛地使用在污水测试、饮用水测试、研究环境污染等多方面，使用方法非常简单而且非常安全，快速准确任何人都使用。特长：无需PH校正

PH5~PH9之间都可以使用 不用任何器具..... 只要将预埋线拉出

快速得出结果..... 大部分项目约5分钟 轻巧方便

每只试管重量约1公克 不会损坏 外层以聚乙烯制成 应用范围：

工程管理：原物料品管、残留量检查、一般用水循环用水锅炉用水等管理。排水管理：最终放流水确认、污水处理设施运转管理、设备试阵、调整验收、异常处理、异常早期发现、操作指导、取缔。

用水检查：自来水工业用水地下水检查、自来水塔清洗消毒确认检查、紧急火灾、野外活动等等饮用水安全确认检查、牧场农蓄等饮用水检查。养殖管理：

养殖渔业水质检查、取水口检查、观赏鱼水族馆水质检查、活鱼搬运运送管理。环境调查：

河川湖泊水质调查、污染分布、残留调查、污染源追从、酸雨调查、温泉水调查、海外环境调查。

教材：中小学环境教育、大专院校实习器材、科学实验、研究专案、食品检查。农业：

水井栽培营养液管理、农业用水检查。其它：

大型精密仪器分析事前确认、毒性检定、调查研究、泳池水质检查、电解水检查。