

重质碳酸钙含水率检测仪生产供应

产品名称	重质碳酸钙含水率检测仪生产供应
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-200 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

根据碳酸钙生产方法的不同，可以将碳酸钙分为重质碳酸钙、轻质碳酸钙、胶体碳酸钙和晶体碳酸钙。深圳莱希特LXT-200重质碳酸钙含水率检测仪是一款高科技的水分测定仪器，测定数据非常准确，使用却极其简单，无需特殊培训。

深圳莱希特LXT-200重质碳酸钙含水率检测仪产品特点：

- 1、基于干燥失重法原理，自主研发水分测量系统，保持与干燥法水分值的良好一致性。
- 2、仪器结构精密，坚固耐用，体积小巧、外观精美。
- 3、进口称重传感器，解决温度漂移、时间漂移等称重问题，提高测量准确性。
- 4、温控系统采用进口高敏温控组件，保证测试过程中温度的精准性及可控性。
- 5、采用钨卤环形光源，令样品受热更均匀，干燥更彻底。
- 6、特定的加热波长，穿透能力更强，使产品受热更快，测量更快速。
- 7、一键操作，无需培训，实验室或生产线人员均可独立操作。
- 8、全自动测量，仪器自行判定，避免人为误差。
- 9、使用过程零耗材，不锈钢试样盘，可重复使用，节能环保。
- 10、完善的售后服务体系，及时快速地解决客户的反馈问题。

深圳莱希特LXT-200重质碳酸钙含水率检测仪产品参数：

1.最大称量值: 110g

2.显示分度值: 0.001g (1mg)

可读性: 0.01%

水分测定范围：0.01-100%

称重传感器: 进口电磁力传感器

温度范围：室温 ~ 180

加热源: 钨卤环形灯

加热程序：标准、快速、阶梯

干燥方式: 自动、定时、手动

加热时间范围：1~99分钟

测试参数: 水份含量%、固含量%、测试时间min、温度、现时重量g、测试曲线

秤盘尺寸: 直径90 (mm)

显示器：LCD液显

通讯接口: 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备 (选配)

外形尺寸: 310*205*200 (mm) 长*宽*高

深圳莱希特LXT-200重质碳酸钙含水率检测仪应用：

莱希特高精度卤素水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业，满足各行业的检测要求，莱希特高精度卤素水分仪用于医药，粮食、饲料、种子、谷物、烟草，化工、茶叶、食品、肉类以及纺织，造纸、橡胶、塑胶、电池、环保等行业中的实验室与生产过程中样品的水分含量快速测定。同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定要求。

重质碳酸钙含水率检测仪生产供应