

奶嘴综合试验机 奶嘴挤压试验机,奶嘴拉伸试验机

产品名称	奶嘴综合试验机 奶嘴挤压试验机,奶嘴拉伸试验机
公司名称	东莞市台塑仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市万江区简沙洲社区清水凹第十座厂房
联系电话	15989664346 18924364346

产品详情

X-CMT6103奶嘴综合试验机

奶嘴综合试验机,奶嘴针刺试验机,奶嘴拉伸试验机,奶嘴挤压试验机适用范围：本机可以对奶嘴，牙胶等产品进行**试

验如：撕扯、穿刺、拉伸、挤压、咬力耐久性.

JX-CMT6103奶嘴综合试验机\奶嘴综合试验机,奶嘴针刺试验机,奶嘴拉伸试验机,奶嘴挤压试验机设备性能描述：

1. 功能

- a、自动清零：计算机接到试验开始指令，测量系统便自动清零；
- b、自动返车：自动识别试验断裂后，活动横梁自动高速返回初始位置；或设定拉伸压缩距离，达到此距离时自动回车。

(定伸长、定压缩量求力值)

- c、自动换档：根据负荷大小自动切换到适当的量程，以确保测量的精度；
- d、自动存盘：试验数据和实验条件自动存盘，杜绝因突然断电忘记存盘引起的数据丢失；
- e、JX-CMT6103奶嘴综合试验机自动变速：试验过程中横梁速度可按预先设定的程序自动化，也可手动变化；
- f、自动校验：系统可自动实现示值的准确标定；

- g、测试过程：试验过程及测量、显示、分析等均由微机完成；
 - h、显示方式：数据和曲线随试验过程动态显示；
 - i、结果再现：试验结果可任意存取，可对数据曲线再分析；
 - j、曲线遍历：试验完成后，可用鼠标找出试验曲线逐点的力值和变形数据，对求取各种材料的试验数据方便实用；
 - k、结果对比：多个试验特性曲线可用不同颜色叠加、再现、放大，呈现一组试样的分析比较；
 - l、曲线选择：可根据选择应力-应变、力-时间、强度-时间等曲线进行显示和打印；
 - m、批量试验：对参数相同的试验一次设定后可顺次完成一批试样的试验；
 - n、试验报告：（标准格式）：
 - 拉伸：*大力、拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量
 - 弯曲：*大力、弯曲强度、挠度、弹性模量
 - 压缩：*大力、压缩强度、屈服强度、弹性模量
- JX-CMT6103奶嘴综合试验机也可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印；
- o、横梁微调：配有微调功能用以实现横梁的细微调整，在标定校验时方便实用；
 - p、限位保护：具有程控和机械两级保护；
 - q、过载保护：当负载超过额定值的10%时停机；
 - r、紧急停机：设有急停开关，用于紧急状态切断整机电源；
 - s、自动诊断：系统具有自动诊断功能，定时对测量系统、驱动系统进行过压、过流、超温等检查，出现异常情况即刻停机；
 - t、一机多用：通过配置不同规格的传感器，连接系统测量软件，实现一机多用；
- 采样速率达100次/s；
- u、可实现主机和微机而独立操作奶嘴综合试验机,奶嘴针刺试验机,奶嘴拉伸试验机,奶嘴挤压试验机

2 . JX-CMT6103奶嘴综合试验机硬件

奶嘴综合试验机,奶嘴针刺试验机,奶嘴拉伸试验机,奶嘴挤压试验机硬件系统采用*新美国集成电路，满量程同一分辨率。

克服了传统试验机的分档放大切换迟滞以及不同档分辨率不同的弊端。加快了系统的采样速率，提高了测控系统的精度

和稳定性。从而使试验机结果符合科学、保真输出。

JX-CMT6103奶嘴综合试验机技术参数:

型号: JX-CMT6103

*大试验力;10N、20N、50N、100N、200N、500N、1kN、2kN、5k、10KN任选择 (建议选择1KN以下的机型适合贵公司产品测试)

试验机级别;0.5级/ 1级

试验力测量范围;0.4% ~ 100%FS (0.5级) /0.2% ~ 100%FS (1级)

试验力示值相对误差; $\pm 0.5\%$ (0.5级) / $\pm 1.0\%$ (1级) 以内

试验力分辨力;1/300000FS

变形测量范围;0.2 ~ 100%FS

变形示值相对误差; $\pm 0.50\%$ 以内

变形分辨力;1/300000 FS

横梁位移示值相对误差; $\pm 0.50\%$ 以内

位移分辨力;0.05 μm

控制参数;力控速率调节范围;0.005 ~ 5%FS/S

主机尺寸;620mm \times 460mm \times 1530mm

电源;220V $\pm 10\%$; 400W

主机重量;约150kg

<http://www.astmf963.com/cpzx/show/358.html> 奶嘴咬合试验机

http://www.laliceshiyi.com/pro_class_38/pro_141.html 线材伸长率试验机

http://www.jx18.com.cn/pro_class_5/pro_29.html 冷热冲击试验机

<http://www.gaodiwenxiang.com/html/jycsf/196.html> 静音测试房

<http://www.rongzhiyi.com/bccjsyj/399.html> 电子筒支梁冲击试验机

<http://www.dgtoytest.com/threestyle/dgtoytest/product/2016665765.html> 奶嘴针刺试验机

<http://www.jiuxing17.com/shopdetail/product/20131128-18944628.html> 全自动破裂强度试验机