

HP-300电批扭力测试仪

产品名称	HP-300电批扭力测试仪
公司名称	东莞市台塑仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市万江区简沙洲社区清水凹第十座厂房
联系电话	15989664346 18924364346

产品详情

HP-300电批扭力计 第二代

- 1, 数字扭力测试仪是检测和测试及校准各种力矩的精密仪器。
- 2, 用于测量和校正各种电批、风批、扭力批、扭力扳手的力矩及扭力设定状况。
- 3, 通过夹具测量其它产品，如瓶塞（盖）的紧度，小零件的破坏实验、塑料螺杆的品质控制。
- 4, 适用于各种需测量力矩的转轴、轴承、瓶盖等产品，有专用卡具、夹具等工具。

HP-300电批扭力计 第二代产品特点：

- 1, 自动关机（放置10分钟后自动关闭（OFF））
- 2, 采用液晶数字显示测试数值. 判读容易. 不会失误.
- 3, 顺时逆时方向,松紧扭力皆可测试
- 4, 应变计直接附于扭力传感器上, 自有防震装置设计简单
- 5, 本测试仪采用充电电池.体积小.重量轻, 方便携带使用
- 6, 锁夹范围:1-16MM 15-160MM
- 7, 配有一个AC电源适配器, 适用于100-240伏电源. 使用镍氢电池

HP-300电批扭力计第二代规格：

型号 HP-2 HP-10 HP-20 HP-50 HP-100
HP-300

峰值范围N.m 0.003-0.200 0.015-1.000 0.020-2.00 0.075-5.00 0.15-10.00 0.45-30.00

Lbf.in 0.03-1.8 0.15-9.0 0.20-18 0.75-45.0 1.5-90.0 4.5-270.0

Kgf.cm 0.03-2.00 0.15-10.00 0.20-20 0.75-50.0 1.5-100.0 4.5-300.0

精度;少于 $\pm 0.5\%$

模式;最高、全程及首最高

体积 (mm);123 x 230 x 65

重量 (kg);1.8

电源;1.2V NiCd 电池 5 个 , 1200mAh

充电时间;6 小时

连续使用时间;8 小时

变压器;输入 AC 120V or 220 ~ 240V , 输出 DC 7.25V 120mA

<http://www.astmf963.com/cpzx/show/358.html> 奶嘴咬合试验机

http://www.laliceshiyi.com/pro_class_38/pro_141.html 线材伸长率试验机

http://www.jx18.com.cn/pro_class_5/pro_29.html 冷热冲击试验机

<http://www.gaodiwenxiang.com/html/jycsf/196.html> 静音测试房

<http://www.rongzhiyi.com/bccjsyj/399.html> 电子筒支梁冲击试验机

<http://www.dgtoytest.com/threestyle/dgtoytest/product/2016665765.html> 奶嘴针刺试验机

<http://www.jiuxing17.com/shopdetail/product/20131128-18944628.html> 全自动破裂强度试验机