

实验室砂磨机（砂磨分散两用机）

产品名称	实验室砂磨机（砂磨分散两用机）
公司名称	莱州市虎头崖镇兴远化工机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:兴远 型号:SDF400 适用物料:固-液液-液
公司地址	中国 山东 莱州市 山东省莱州市虎头崖镇高家工业园
联系电话	86 0535 2527938

产品详情

品牌	兴远	型号	SDF400
适用物料	固-液 液-液	应用领域	化工等
主电机功率	0.4 (kW)	生产能力	一次2L左右 (kg/h)
外形尺寸	420*425*800 (m)	重量	40 (kg)
结构形式	立式	类型	砂磨分散两用机

sdf400实验室多用分散砂磨机是用于将粉态物料和液态物料进行固---液相搅拌分散、研磨的机器。该机具有分散和砂磨两种功能。

本机采用双轴恒力升降系统，升降方便。采用智能调速控制仪，对电机实行无级调速。应用数字pid技术，控制精度高，数字显示转速。利用左右夹持器对容器固定，容器采用夹套结构，可以通水冷却。高速分散的最常用途是把极微细的固体粒子加入液体中，做成悬浮粒子。悬浮粒子的特性是微细粒子不受地心吸力而沉淀。在分散的过程中，几个过程同时进行。

- 1：用液体的基料把固体的粒子表面湿润。
- 2：用机械能把颗粒打散成为较小的粒子。
- 3：粒子和液体基料之间的特性互动决定了湿润和絮凝的助力。

固体颗粒和液体基料之间的互动关系决定了湿润和抗絮凝效果。适用于涂料、染料、颜料、油墨、造纸、胶粘剂等化工行业对液体及液--固相物料进行搅拌，溶解和分散。(手动升降,220v电压)

sdf400主要技术参数：

型号	sdf400--a/c
功率 (kw)	0.4(220v)
容积 (l)	1.5
叶轮直径 (mm)	∅ 50/ ∅ 60
升降高度 (mm)	250
转速 (r/min)	0-8000无级调速数字显示
外型尺寸 (mm)	420 × 425 × 800
重量 (kg)	40

sdf1100：