

常温恒温冰箱\常温药品冰箱\常温医用恒温箱

产品名称	常温恒温冰箱\常温药品冰箱\常温医用恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 温度:15-25\10-30度 产地:北京beijing
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

常温\常温冰箱\常温医用恒温箱简单介绍

医用常温冰箱介绍：--

--福意联公司（FU.YI.LIAN）成立于1999年，在和-的大力优良下，经过十年的不懈努力，现已发展成在国内行业中颇具影响力、具有规模和生产能力的骨干企业。--

点击查看大图

--

--医用常温冰箱产品参数：--

-----4-38 恒温、冷藏、加温系列

FYL-YS-50LK 外形尺寸430 × 488 × 535 内部尺寸370 × 380 × 425 容量46L

FYL-YS-100L 外形尺寸480 × 470 × 843 内部尺寸405 × 365 × 733 容量100L

FYL-YS-138L 外形尺寸540 × 543 × 830 内部尺寸465 × 428 × 724 容量138L

2-8 （-20 ）恒温、冷藏系列

FYL-YS-66L 外形尺寸430 × 480 × 645 内部尺寸357 × 390 × 542 容量62L

FYL-YS-88L 外形尺寸480 × 472 × 840 内部尺寸350 × 335 × 670 容量88L

FYL-YS-128 外形尺寸480 × 472 × 840 内部尺寸350 × 335 × 670 容量88L

2-48 恒温、冷藏、加温系列

FYL-YS-150L 外形尺寸595 × 570 × 870 内部尺寸520 × 440 × 655 容量150L

FYL-YS-280L 外形尺寸595 × 570 × 1445 内部尺寸524 × 438 × 1223 容量280L

FYL-YS-430L 外形尺寸595 × 680 × 1805 内部尺寸510 × 530 × 1585 容量430L

FYL-YS-230L 外形尺寸595 × 571 × 1200 内部尺寸524 × 440 × 1090 容量230L

FYL-YS-310L 外形尺寸595 × 680 × 1293 内部尺寸513 × 530 × 1184 容量310L

FYL-YS-828L 外形尺寸1265 × 680 × 1830 内部尺寸 1265 × 680 × 2150 容量828L

FYL-YS-1028L 外形尺寸1445 × 860 × 1990 内部尺寸 1445 × 860 × 2220 容量1028L

0-100 恒温、冷藏、加温、干燥系列

FYL-YS-151L 外形尺寸595 × 570 × 879 内部尺寸506 × 426 × 636 容量150L

FYL-YS-281L 外形尺寸595 × 570 × 1460 内部尺寸508 × 427 × 1215 容量280L

FYL-YS-431L 外形尺寸677 × 597 × 1710 内部尺寸504 × 504 × 1508 容量430L-- -

北京福意联有限公司 (Beijing Electric Applian Co., Ltd.) 是致力于医用实验室行业的化生产企业，公司汇集了一大批高技术科研人员，销售队伍和服务团队，始终坚持以诚为本，以质为主的宗旨，凭借认真严谨的科研态度，坚实的技术力量，稳健的发展战略，在行业内树立了坚实的基础。--

福意联 (Fuyilian) 一直致力于移动冷藏和医用恒温的发展，坚持着自己的拓展之路；十多年来始终坚持以质量生存为基础，客户需求为导向，推广为线路，以的研发团队和超前的技术水平，引领行业的新。生产：医疗恒温箱 (柜)、医疗加温箱 (柜)、便携式冷藏盒、车载保存箱 (柜)、车载压缩机冰箱 (柜)、车载样品保存箱 (柜)，保温运输箱 (柜) 等

--医用常温冰箱广泛的适用性--

---福意联医用常温冰箱适用于、药房、药厂，及科研单位而设计，适用于，试剂，的储存。医用常温冰箱结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。医用常温冰箱使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品-

-医用常温冰箱适用范围

医用常温冰箱适用范围：

福意联解决医疗恒温设备。十年致力于医疗恒温技术。打造医用常温冰箱。已成功为675家甲级提供服务！已成为医用恒温领域领跑者！主要用于、手术室、门诊、急救等。产品容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等。--

医用常温冰箱产品特点：--

- 1.透明玻璃门，适用范围广。
- 2、采用无氟制冷技术、优良压缩机，质量保
- 3、嵌入式设计，可并排放在台阶下面或并排放在台面上，节省空间
- 4、体积小，方便搬动
- 5、温度可调控，可在2~-48度调节
- 6、大手把，可方便的开门
- 7、屏幕加锁设计，安全
- 8、下部有底脚，可方便的调平箱体
- 9、内部采用LED直流灯，光线柔和，安全，省电
- 10、内部采用直流风机，箱内温度均匀，波动小，噪声低（40dB（A），省电（0.4kWh/24h）
- 11、可调搁架，方便存放不同类的物品
- 12、覆塑钢板，易清理。---

--福意联生产恒温、冷藏设备等等。福意联公司愿在友好和谐的氛围下竭诚为您服务“满足您的需求”是公司的终目标。优良完善的服务，合理的价格，快速的供货是公司对您永远的承诺。由于公司高质量的售前、及合理的价格，赢得了广大用户的认可与信任和信赖。

医用常温冰箱：--

-- 控温范围内可自由调节温度

产品工作原理：主体分为控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。智能控制风循环结构，采用优良优良压缩机/PTC模块

产品材质：造型美观大方，操作方便。

内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

三层透明保温玻璃门内充惰性气体；

外壁采用优良结构钢板，经优良防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和。

产品功能：电脑温度控制器，数码显示、自动化霜功能，外门防凝露技术的应用，85%温度无凝露；

安全门锁设计与温度恒温锁定功能；

三种故障报警：高温低温报警，断电报警，传感故障报警。

自动感应灯设计；多层可调动搁架层设计，充分利用空间，箱体内部2个精密温度传感器，

在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度 ± 1 优良稳定；

实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，优良的产品质量与完善的，我们欢迎您的来电！--

- 1.恒温箱应安放在室内干燥和水平处，防止振动和腐蚀。
- 2.要注意安全用电，根据恒温箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀。选用足够的电源导线，并应有良好的接地线。
- 3.带有电接点优良温度计式温控器的恒温箱应将电接点温度计的两根导线分别接至箱顶的两个接线柱上。另将一支普通优良温度计插入排气阀中，（排气阀中的温度计是用来校对电接点优良温度计和观察箱内实际温度用的）打开排气阀的孔。调节电接点优良温度计至需温度后紧固钢帽上的螺丝，以达到恒温的目的。但必须注意调节时切勿将指示铁旋至刻度尺外。
- 4.当准备工作就绪后方可将试品放入恒温箱内，然后连接并开启电源，红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到控温度时，红灯熄灭绿灯亮，开始恒温。为了防止温控失灵，还必须照看。
- 5.放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品，以免影响热气流向上流动。禁止烘焙易燃、易爆、易挥发及有腐蚀性的物品。
- 6.当需要观察工作室样品情况时，可开启外道箱门，透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好，以免影响恒温。特别是当工作在200 以上时，开启箱门有可能使玻璃门骤冷而破裂。
- 7.有鼓风的恒温箱，在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启，否则影响工作室温度的均匀性和损坏加热元件。
- 8.工作完毕后应及时切断电源，确保安全。
- 9.恒温箱内外要保持干净。
- 10.使用时，温度不要超过恒温箱的优良高使用温度。
- 11.为防止烫伤，取放试品时要用门工具。