

溶解氧仪 工业双通道溶解氧仪

产品名称	溶解氧仪 工业双通道溶解氧仪
公司名称	贵阳学通仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:贵阳学通 型号:xt 类型:工业溶氧仪
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区科技大厦B栋1楼
联系电话	13985551277 18302578715

产品详情

品牌	贵阳学通	型号	xt
类型	工业溶氧仪	测量范围	0-20ML
精确度	0.001	分辨率	0.01
尺寸	146*146*108 (mm)		

oxy5401-ix双通道在线溶解氧仪

可以同时接两支溶氧电极，相当于两台溶解氧仪。可以配t401极谱式电极，自动实现从ppb级到ppm级的宽范围测量的液体中氧含量测量的专用仪器。

技术指标1、中文液晶显示，中文菜单式操作；2、测量范围：0~100.0 ug/l；0~20.00 mg/l（自动切换）；0~60.0.1；3、整机基本误差：ug/l：±1.0%fs；mg/l：±0.5%fs，温度：±0.5；4、整机示值重复性：±0.5%fs；5、量程范围：0~60，25为基准；7、响应时间：<60秒（终值的98%，25）37：98%终值<20秒；8、两通道之

测量，同屏显示，不用切换显示；10、输出电流误差：±1.0%fs；11、隔离输出：0~10 ma（负载电阻<1.5k）；12、数据连续掉电保存时间：10年；12、13、电源：220v±10% 50±1hz；可选配dc24±2.4v,1a供电；请订；14、外形尺寸：二次表：146（长）*146（宽）*108（深）*mm；开孔尺寸：138*138mm标准配置：oxy5401-ix

15、重量：二次表：0.8kg；16、工作条件：环境温度：0~60 相对湿度：<85%；17、进出水连接管道：硬管、软管、12三种规格。ppb级必须配硬管∅10便于焊接，密闭。主要特点两通道之间相互独立，互不干扰。中文液晶显示、高精度ad转换技术和smt贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检，精度高，在低浓度测量时的稳定性。先进的数据处理方法：成百倍的降低了膜的形变、温度和流量变化对测量值的影响。长寿命渗透膜，易于更换。防水防尘设计：防护等级ip65，适宜户外使用。电磁兼容性(emc/rfi)设计：按欧洲标准en61010-2-010 20 ma电流输出；电流对应溶氧值的输出上、下限可任意设定。手动电流源：方便记录及检测装置的测试。工厂出厂：参数设置和维护均有密码保护。定货指南：1、微量氧配t401ppb溶氧电极，其它配t401ppm溶氧电极。2、电极表的安装方式，不作说明按开孔式配。4、供电电源，不指明按ac220v配。