

PH计 便携式酸度计 便携式PH

产品名称	PH计 便携式酸度计 便携式PH
公司名称	贵阳学通仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:学通 型号:pHG5203 类型:工业PH计
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区科技大厦B栋1楼
联系电话	13985551277 18302578715

产品详情

品牌	学通	型号	pHG5203
类型	工业PH计	显示方式	数码管显示
测量范围	0 ~ 14.00pH , -1999 ~ +1999mV , 0 ~ 99.9		

phg5203在保证性能的基础上简化了功能，从而具有了特别强的价格优势。清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很高的性价比。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中ph值的连续监测。

技术指标显示方式：led（数码管）显示、高亮度，醒目直观，可视距离远测量范围：0 ~ 14.00ph，-1999 ~ +1999mv，0 ~ 99.9 温补范围：自动/手动0 ~ 99.9 ，25 折算，纯水和加氨超纯水25 折算分辨率：0.01ph，0.1mv，0.1 精度：±0.05ph，±1mv，±0.3 输入阻抗：> 1012 电流隔离输出：软件设定0 ~ 10ma（负载< 1.5k ）或4 ~ 20 ma（负载< 750 ），可选配两路4 ~ 20 ma；报警继电器：ac220v、3a，报警信号隔离输出。通讯接口：隔离rs485（选配）电源：ac220v ± 22v，50hz ± 1hz，可选配dc24v ± 2.4v防护等级：ip65工作条件：环境温度0 ~ 60 ，相对湿度 90

掉电保存：> 10年重量、96 × 96 × 110 mm开孔式安装方式：开孔式电极式/法兰式/管道式标准配t334电极一支，ph（4、包。主要特点微机化：精度ad转换技术和smt贴片、温度补偿、量程自高，重复性好。高可靠关和调节旋钮。抗干扰继电器采用光电耦合隔离实现远传。自动报警功能报警上、下限可任意设控制式看门狗：确保仪表隔离的电流输出和rs485值的输出上、下限可任意调节范围(0 ~ 7.00ph)。标了标液的温度曲线，标定了温度下的ph值。自动标定时错误使用标准缓冲

定货指南1、所配电极是两复合还是三复合；2、电极电缆长度，不作说明方式。4、供电电源，不指明按ac220v配。