

# 炭黑粒子硬度分析仪HITEC卢森堡

产品名称	炭黑粒子硬度分析仪HITEC卢森堡
公司名称	北京冠远科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:HITEC 型号:IPHT 产地:卢森堡
公司地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼7466室
联系电话	010-64834378 13691365936

## 产品详情

炭黑粒子硬度分析仪HITEC卢森堡是用来测定造粒炭黑的粒子破碎强度的专用仪器。它是根据标准ASTM D5230和标准ASTM D3313制造的。炭黑粒子强度分析仪测试系统为生产过程中的质量控制和产品的开发提供了强有力的手段。

1：分析仪与计算机的连接：主系统IPHT-

BASU与计算机通过串口或局域网联接，通过串口每台计算机可以连接4台测试系统。

2：数据处理软件：涵盖了ASTM标准中规定的所有测试要求，这个软件系统对过程数据进行测量和计算。根据ASTM D5230和D3313规定。该仪器可采用恒定压迫速度测试方式(ASTM D5230)和恒定压迫力量(ASTM D3313)测试方式。

3：减震要求：特别设计的减震台面 IPHT-DTBL被要求安装在测试系统的底部，以减少外界振动产生的干扰。这个设备是我们非常推荐用户使用的一个关键设备。

4：取样器：IPHT-RASB随机取样台有14样品工位，这是一个用户可选的设备，可以随时装上或随时移开。但它对于测试的样品数量比较大的客户是非常有用的。它采用气动和步进电机驱动的自动工作方式，工作时需要接通大约6公斤左右的压缩空气。甚至在测试过程中也可以添加测试样品，修改测试顺序等。

5：测试数据：测试每个颗粒的硬度、直径。

6：结构紧凑：体积很小，放在桌子上即可操作。

7：运行方式：可以采用手动方式单个进行测试;也可以按照设定的数量连续的自动进行测试，并计算和统计出测量结果。

8：运行环境：单颗粒强度测试仪可以在粉尘环境下测量。但配套的计算机要求在清洁的环境下运行。

9：与计算机的连接：主系统IPHT-BASU与计算机通过串口或局域网联接，通过串口每台计算机可以连接4台测试系统。

10：数据处理软件：涵盖了ASTM标准中规定的所有测试要求，这个软件系统对过程数据进行测量和计算。根据ASTM D5230 和 D3313规定。该仪器可采用恒定压迫速度测试方式(ASTM D5230)和恒定压迫力量(ASTM D3313)测试方式。

炭黑粒子硬度分析仪HITEC卢森堡