

钳式粮食水分仪/钳式粮食水分检测仪

产品名称	钳式粮食水分仪/钳式粮食水分检测仪
公司名称	德州市运河经济开发区鲁玉粮保器材厂
价格	1111.00/台
规格参数	类型:水分测定仪 品牌:科信 型号:LY-Q6
公司地址	德州德州市运河经济开发区A15
联系电话	86-05346034200/2186744/2466575 13336267255

产品详情

类型	水分测定仪	品牌	科信
型号	LY-Q6		

ly-q6钳式水分仪使用说明

一.电源开关：在仪器面板上设有电源开关键，按一下“电源”键开机，显示当前测量品种，待机2分钟后自动关机。二.更换电池：用力按下电池盖“ ”标记并同时外推，即可打开电池盒，装入4节新5号电池，盖好电池盖。三.选择测量品种：按住“种类”键不动，将循环改变测量品种。仪器显示代表该测量品种的数字，同时语音报知该测量品种名称，当变到你所测量品种时立即松手即可。四.选择语音：按住“语音”键不动，将循环改变报警提示语音。仪器显示并有语音提示：f1：含水报数，f2：含水超标，f3：滴、滴、滴，f4：静音（无声），当变到你所需语音时立即松手即可。五.限值设定操作：在报警语音方式选择在f2，f3和f4语音时，按下“设定”键不动，语音提示“限值设定”，仪器闪动5次原限值，若闪动5次后不松手，限值会自动增加并循环变化，当变到你所需限值时立即松手即可。六.调整水分（修偏操作）在报警语音方式选择在“f1：含水报数”时，按下“设定”键不动，语音提示“水分调整”，并循环显示“-4—h5”表示可以减少0—4个水分，增加0—5个水分。七.测量使用：用钳式（筒）传感器料仓取样时，样品与料仓口相平即可（取玉米样时要根据实际情况取2—5粒不等），（或者一平筒）然后将钳柄上的限位杆与触点卡紧后，仪器将显示实测含水率值。注：测试完毕后，用螺丝刀剔除料仓中的粮食及杂物，保持料仓清洁干燥。八：.欠压提醒：电池即将用完时，仪器将会显示“ll”，并提示“请换电池”。九：.省电功能：待机2分钟后也将自动关机，下次使用时按一下“电源”键开机，也可将限位杆与触点相碰后自动开机。十：.注意事项：1. 仪器及料仓保持清洁干燥，长期不用时应将电池取出。2. 未经本公司许可，不能随意拆卸，修理。3. 本仪器自出厂之日起，保修一年；提供终身服务。

制造商：德州粮局鲁玉水分仪厂

