

研磨液 研磨液 液体

产品名称	研磨液 研磨液 液体
公司名称	浙江湖磨抛光磨具制造有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	型号:研磨液 规格:LC-10 材质:液体
公司地址	中国 浙江 湖州市 双林工业园区
联系电话	86-5723620565/3621064 13757295899

产品详情

型号	研磨液	规格	LC-10
材质	液体	粒度	10 (目)
适用范围	全金属零件, 五金, 电子		

用于全金属的研磨清洗去毛刺和飞边,

软化工件表面, 润滑工件表面, 提高切削效率, 改善工件表面粗糙度

无毒无害, 环保水基型, 可提供sgs报告。

抛光液种类

实样	代号	光饰机	处理材质	抛磨块	形态	酸碱值ph (3%)	添加量 (%)
	lc-10	离心式、振动式、涡流式、滚筒式	不锈钢、铁、铜、锌、铝	粗抛磨块	液体	8.1	2~1
	lc-12	离心式、振动式、涡流式、滚筒式	铁、铜、锌、铝	粗抛磨块	液体	7.8	2~1
	lc-13	离心式、振动式、涡流式、滚筒式	不锈钢、铁、铜、锌、铝	粗抛磨块	液体	8.3	2~1
	hm-7	离心式、振动式、滚筒式	不锈钢、铁、铜、锌	精抛磨块	液体	8.0	3~1
	hm-7b	离心式、振动式、滚筒式	不锈钢、铁、铜、锌	精抛磨块	液体	7.9	3~1
	hm-7c	离心式、振动式、涡流式、滚筒式	轴承钢、铁、铜、铝	精抛磨块	液体	1.7	3~1
	hm-8	振动式、滚筒式	锌白铜、铝	精抛磨块	液体	1.8	3~1

	nm-9a	离心式、振动式、涡流式、	不锈钢、铝	钢珠和精抛磨块	液体	1.7		3~1
	nm-9b	离心式、振动式、涡流式、	轴承钢、铁、紫铜	中抛磨块精抛磨块	液体	2.3		2~1
	nm-9c	离心式、振动式、滚筒式	不锈钢、铁、铜、铝	钢珠和精抛磨块	液体	6.2		3~1
	nm-10	离心式、振动式	锌	精抛磨块	液体	8.0		3~1

清洗剂种类

实样	代号	光饰机	处理材质	抛磨块	形态	酸碱值ph (3%)	添加量
	nx-0	离心式、振动式、涡流式、滚筒式	不锈钢、铁、铜、铝	粗抛磨块中抛磨块	液体	2.2	1~1
	nx-1	振动式、涡流式、滚筒式	不锈钢、铁、铜、锌、铝	粗抛磨块中抛磨块	粉体	11.0	3~1
	nx-2	超声波清洗机	不锈钢、铁、铜、锌、铝		液体	8.5	20~

防锈剂种类

实样	代号	光饰机	处理材质	抛磨块	形态	酸碱值ph (3%)	添加量
	mc-7	振动式、涡流式、滚筒式	钢铁、铸铁	粗抛磨块中抛磨块	液体	8.1	5~3
	mc-8		钢铁、铸铁		液体	8.3	30~
	mc-9	振动式、涡流式、滚筒式	钢铁、铸铁	粗抛磨块中抛磨块	粉体	6.5	3~1

特殊种类

实样	代号	光饰机	处理材质	抛磨块	形态	酸碱值ph (3%)	添加量
	ly-1	振动式、涡流式、	轴承钢、扳手及同类材质工件	中抛磨块	液体	3.0	1~
	cs-1	振动式、	扳手及同类材质工件	中抛磨块	固液体	2.1	10
	mby-no1	离心式、振动式、涡流式、	轴承、铸铁	粗抛磨块	液体	9.0	3~

		流式、滚筒式						
	pk-no1	离心式、振动式、滚筒式、涡流式	不锈钢、铁、铜、铝	粗抛磨块	液体	8.1		3-
	pf-no1	振动式、滚筒式	玻璃、树脂天然玉石纺织陶瓷	精抛磨块	粉体			3-
	pl-1	离心式、振动式、涡流式、滚筒式	薄片工件	各种磨块	粉体			5-

注：实样均为20~30 时外观，不包括低温状况。

++=特别适合或者性能优越

+ =适合或者性能平均

=不适合