

(7) 样品传输管线采用进口PEEK材质管线。

(8) 取消传统压力表显示，采用霍尼韦尔压力传感器。

2、解吸炉

解吸炉控温范围： 室温 ~ 400 ，调节增量1 ；

温度控制精度： $< \pm 0.5$ ；

温度控制梯度： $< \pm 0.5$ ；

加压进样压力： 最高0.4MPa ；

3、仪器规格

仪器有效尺寸： 200 × 380 × 400 mm³ ；

仪器功率： 约500W ；

仪器的重量： 约15Kg。