

进口硅钢管及合金管

产品名称	进口硅钢管及合金管
公司名称	上海助远自控设备有限公司
价格	150.00/米
规格参数	
公司地址	上海市闵行区金都路1165弄慧峰创意园B栋408室
联系电话	021-52236981 15921287794

产品详情

Camdel Metals 通过冷拔和固溶退火工序生产最高质量的无缝钢管，包括 304L、321/321L、317L、Inc625、Inc825、M400、C22 和 C276 合金。

硅钢管采用美国Silcotek SilcoNert 2000=Sulfinert 涂层于管阀件表面，产生硅硫化膜100-250 nm 纳米厚，防止不锈钢及其它金属表面对硫分子和硫化氢的吸附及分析的准确度。

分析微量的硫化氢时，不论采用电化式，还是用色谱，都要用硅钢管作为样品传输管，这是因为硫化氢在硅钢管上的吸附效应最小，对测量结果影响最小。如果是吸附效应大的普通不锈钢管，当测量过高浓度的样品后，需要很长时间才能恢复到能够测定低浓度样品的状态，在恢复时期内，测量结果不可靠。

美国Silcotek SilcoNert 2000专业提供硅钢管。致力于向客户提供稳定的样品传送系统及其所有相关服务。维持酸性露点是过程控制的最大挑战，采用精选的ASTM级管道材料，具有增强的物理特性，以改进抗干燥、吸附和腐蚀性能。我们通过控制表面糙度、清洁度、表面化学性质以及反映性污染物来实现这一目标。

H2S取样管为什么用硅钢管？

分析微量的硫化氢时，不论采用电化式，还是用色谱，都要用硅钢管作为样品传输管，这是因为硫化氢在硅钢管上的吸附效应最小，对测量结果影响最小。如果是吸附效应大的普通不锈钢管，当测量过高浓度的样品后，需要很长时间才能恢复到能够测定低浓度样品的状态，在恢复时期内，测量结果不可靠。

尺寸规格1/8"*0.020" 316L SMLS 100 ' 1/4"*0.035" 316L/825 SMLS 300 ' 3/8"*0.035"
316L/825 SMLS 300 ' 1/2"*0.035" 316L/825 SMLS 300 ' 1/2"*0.049" 316L/825 SMLS
300 ' 6mm*1mm 316L SMLS 100m 8mm*1mm 316L SMLS
100m10mm*1mm 316L SMLS 100m 12mm*1mm 316L SMLS
100m12mm*1.5mm 316L SMLS 100m

上海助远自控是美国Silcotek SilcoNert 2000的经销商，能提供所有的SilcoNert
2000（已涂层相关产品）国内有部分产品库存，详情请联系上海助远自控销售