

DM-III腻子打磨性测定仪

产品名称	DM-III腻子打磨性测定仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	型号:DM-III 产地:天津
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

概述

DM-III腻子打磨性测定仪，是一款根据GB/T1770-2008国家标准设计制造的新型仪器，用于评定底漆，腻子的耐打磨性的仪器。

DM-III腻子打磨性测定仪主要参数：

- 1、磨擦速度：0~135次/分（单程）
- 2、行程：155mm
- 3、置数范围：0~9999（双程计数）注：双程×2为单程
- 4、荷重：打磨头：570±15克, 配重块：50±3克、100±4克、200±7克各1块
- 5、电源：220V 50Hz
- 6、功率：60w
- 7、外形尺寸：270*310*355（长×宽×高）
- 8、重量：约25kg
- 9、样板规格：马口铁 50×120 =0.3~1.5mm

DM-III腻子打磨性测定仪操作说明：

- 1、顺时针旋转永磁吸盘边上的内六角扳手，将涂有试样并已干燥的50 × 120mm的马口铁板放在吸盘中央，逆时针旋转内六角扳手，此时试样就被吸附在吸盘上了。
- 2、将金相砂纸宽60 × 120mm作为打磨用砂纸，松开打磨头两旁锁紧螺母旋转紧纸圆柱（即中间开槽的轴棒），将打磨用砂纸收紧固定在打磨头上，然后旋紧锁紧螺母，再将打磨头放到本测定仪的摆臂上。如欲增加荷重量可将附加砝码置于打磨头上。
- 3、打开电源开关，机器开始工作，到达预定次数后，机器自动停止，顺时针旋转内六角扳手至，取下试样观察。
- 4、机器运转中如欲停机可直接关闭电源开关，再要继续工作再打开电源开关即可。
- 5、机器自动停止后，只需按置数器上的“清零（R）”按钮，机器即可再次运转。

注意事项：

- 1、未装试样和打磨砂纸时，严禁开机。
- 2、试验结束后应尽快切断电源。